

1841.1201

Produktnummer

Betätigungsart	direkt	
Gewicht	9.000 g	
Schaltfunktion	Schließer (SPNO)	
Material fester Kontakt	Cu versilbert	
Polzahl	1 - polig	
Anschlüsse	Steckanschluss, 4.8 x 0.8	
Mechanische Lebensdauer	10E4	
Vertriebsstatus		
Schaltleistung IEC	6 (2) A 250 V AC 5E4	
Schaltleistung Nordamerika	6A 125 - 250 V AC 1/8 HP	
Übergangswiderstand (Neuzustand)	< 100 (1 A 12 V DC) mOhm	
Isulationswiderstand (Neuzustand)	> 100 (500 V DC) MOhm	
Spannungsfestigkeit bei 250 V	Funktionsisolierung /	1 500 V
	Basisisolierung	
	verstärkte Isolierung	3 000 V
	kleiner Kontaktabstand	500 V

Kriechstromfestigkeit (PTI)	250	
Isolationsabstand	nach EN 61058 für verstärkte bzw. doppelte Isolierung	
Schutzart	Anschluss Betätiger	IP 40 IP 40
Temperaturbereich	Anschlussseite Betätigungsseite	-20 °C ... +100 °C -20 °C ... +55 °C
Lagertemperatur	-40 °C ... +80 °C	
Entflammbarkeit	UL 94 V-2	
Glühdrahttesttemperatur	850 °C	
Betätiger und Zusatzbetätiger	Drücker, schwarz, PA	
Gehäusebeschreibung	Gehäuse: schwarz, PA Bügel: schwarz, PA glasfaserverstärkt Gewindebuchse: schwarz, PA glasfaserverstärkt, mit Rundmutter aus CuZn vernickelt lose beigelegt 6-Kantmuttern aus CuZn vernickelt	
Anschlussoberfläche	Lageranschluss Außenanschluss	versilbert versilbert
Kontaktmaterial	Ag	
Kontaktabstand	≥ 3 mm	
Rating Code UL	R 58	
Kontaktart	Abhebekontakt	

Aufsteckkraft der Steckhülsen	$\leq 80 \text{ N}$
Geeignet für Geräte der Schutzklasse	II
Zusatzbeschriftung	Herstellort, - jahr, - woche nach DIN EN 60062
Befestigungsart	Zentralbefestigung M12 x 0.75
Verschmutzungsgrad	2
Stehstoßspannung Bemessungswert	2500 V

Alle Angaben unter Vorbehalt möglicher technischer Änderungen