

FixView Camera


Kameraeinheit für VideoFlex mit starrer Mikrokamera

Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 und G4. Sie verfügt über eine starre, sehr dünne Mikrokamera und eignet sich ideal zur Inspektion kleinster Öffnungen, beispielsweise in Maschinen, Kraftfahrzeugen und Mauerwerk. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs gelangen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Aufgrund der vierzig Zentimeter langen, wasserdichten Edelstahlführung sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig.

- 4 mm dünne Mikrokamera zur Inspektion kleinster Öffnungen
- 40 cm lange, wasserdichte Edelstahl-Führung
- Gute Objektausleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's
- Kompatibel für G3/G4

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	4 mm
Auflösung Kamera	320 x 240 Pixel
Sichtfeld (FOV)	63°
Schärftiefe (DOF)	3 ... 7 cm
Länge Sonde	400 mm
Arbeitsbedingungen	0°C ... 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 80°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH, nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T)	18 mm x 459 mm x 18 mm
Gewicht	24 g #



320 x 240 pixel

LED LIGHT

IP 67