



Produktdetails

OT63F4C

OT63F4C Lastumschalter 4-polig 63A o. Griff
u. Welle I-O-II



Allgemeine Informationen	
Typ	OT63F4C
Bestellnummer	1SCA105369R1001
EAN	6417019393131
Beschreibung	OT63F4C Lastumschalter 4-polig 63A o. Griff u. Welle I-O-II
Langbeschreibung	Die Serie der manuell betätigten Lastumschalter von ABB ist eine optimale Lösung für zahlreiche Anwendungen. Die Lastumschalter schalten Stromstärken von 16 A bis 3200 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Trotz hoher Leistung gewährleisten die Schalter einen sicheren Betrieb durch eine Vielzahl von integrierter Sicherheitsfunktionen. Durch das kompakte Design ermöglicht die Serie eine optimale Platznutzung. Die Lastumschalter von ABB gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen. Diese unterscheiden sich in der Art der Umschaltung: offene Umschaltung (I-O-II) und geschlossene Umschaltung (I-I+II-II). Zusätzlich haben die Umschalter IEC und UL Zulassungen. ABB bieten Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Somit können die Lastumschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.

Produktkreislaufwirtschaft

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Finnland (FI)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC303003C0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SCC301054M0006

Abmessungen

Breite	140 mm 5.51 in
Höhe	92 mm 3.62 in
Tiefe	85 mm 3.35 in
Gewicht	0.7 kg 1.54 lb

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-21A (I _e)	(380 / 400 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22A (I _e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 63 A (690 V) 63 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-23A (I _e)	(380 ... 415 V) 63 A (500 V) 45 A (690 V) 20 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A (P _e)	(380 ... 415 V) 22 kW (500 V) 15 kW (690 V) 15 kW
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I _{th})	(q = 40 °C) 63 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom (I _{the})	(vollständig gekapselt) 63 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	750 V
Bemessungsbetriebsspannung	750 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw})	(für 1 s) 1 Kiloampere rms

Verlustleistung	2.8 W
Verschmutzungsgrad	3
Grifffarbe	schwarz
Grifftyp	Griff und Welle nicht enthalten
Position des vierten Pols	Right Side
Art des vierten Pols	Switched - Simultaneous Function
Schalter- Betriebsmechanismus	Mechanismus auf der Oberseite des Schalters
Phasenabstand	Standard
Position der Einspeiseklemmen	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Betriebsart	frontbetätigt
Normen	UL 98 / IEC60947-3
Montageart	Bodenmontage
Anzahl Pole	4
Kabelquerschnitt	1.5 ... 35 mm²
Schutzart	Front IP20
Typ Umschalter	offen

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsstromstärke , UL/CSA	63 A
Nennleistung UL/CSA	(nach UL 200 V) 15 Hp (nach UL 208 V) 15 Hp (nach UL 240 V) 15 Hp (nach UL 480 V) 30 Hp (nach UL 600 V) 30 Hp

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC303020D2702
DNV Zertifikat	1SCC303138D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	102 mm
Verpackungseinheit 1	4.02 in
Länge	205 mm
Verpackungseinheit 1	8.07 in
Höhe	103 mm
Verpackungseinheit 1	4.06 in
Bruttogewicht	0.76 kg
Verpackungseinheit 1	1.68 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019393131

Klassifizierungen		
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)		Q
ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter	
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter	
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter	
UNSPSC		39122217
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5214 >> Rotary switch	
eClass		V11.1 : 27371403
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)	
E-Nummer (Finnland)		3601452

Kategorien
Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lastumschalter OT_C → Manuelle Umschalter

