


PRODUKTDATENBLATT

3831n.60

Flachsteckhülsen – 3831 N Ms blank 6.3x0.8/1

Vor-gerollte Crimp Zone



Artikelübersicht

Art.Nr. / SKU	3831n.60
Bezeichnung	Flachsteckhülsen
Rüstbezeichnung	3830 N Ms blank 6.3x0.8/1

Werkstoffe

Kontakt	Messing CuZn30
Kontakt Oberfläche	blank

Technische Details

Nettogewicht kg/1000	0.683
Leiterquerschnitt	0.5 – 1.0mm ² / AWG 20-18
Max. Temp. [C°]	110

Maximale Strombelastung

Kabelquerschnitt 0.5 mm ²	8A
Kabelquerschnitt 0.75 mm ²	10A
Kabelquerschnitt 1.0 mm ²	12A

Kennzeichnung

RoHS, REACH, CRMT	Konform
DIN	46247/T3

© 2020 / Vogt AG Verbindungstechnik

Dieses Datenblatt dient nur der allgemeinen Information über das Basismaterial.

Die angegebenen Daten stellen keine Garantie für die Qualität des Produkts dar und können nicht die Prüfung und die fachmännische Beratung des Kunden, sowie eine Prüfung und Freigabe in Bezug auf die Anwendung der hergestellten Komponente durch den Kunden ersetzen. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.


PRODUKTDATENBLATT

3831n.60

Flachsteckhülsen – 3831 N Ms blank 6.3x0.8/1


Derating curve

Current carrying capacity vs. Ambient temperature



Temperature rise curve

Terminal temperature rise due to the current carried



Valid for Natural Brass Tab

© 2020 / Vogt AG Verbindungstechnik

Dieses Datenblatt dient nur der allgemeinen Information über das Basismaterial.

Die angegebenen Daten stellen keine Garantie für die Qualität des Produkts dar und können nicht die Prüfung und die fachmännische Beratung des Kunden, sowie eine Prüfung und Freigabe in Bezug auf die Anwendung der hergestellten Komponente durch den Kunden ersetzen. Dieses Datenblatt unterliegt keinem Änderungsdienst.