



Produktdetails

OS100GJ04N1P

OS100GJ04N1P Lasttrennschalter f. Sich. 4-polig 100A m. Griff u. Welle UL/CSA ungesich. Neutralleiter (links)



Allgemeine Informationen

Typ	OS100GJ04N1P
Bestellnummer	1SCA115909R1001
EAN	6417019481777
Beschreibung	OS100GJ04N1P Lasttrennschalter f. Sich. 4-polig 100A m. Griff u. Welle UL/CSA ungesich. Neutralleiter (links)

Langbeschreibung

Die manuell betätigten Lasttrennschalter der OS Serie von ABB bieten einen optimalen Schutz für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die OS Serie schaltet Stromstärken von 20 A bis 1250 A und das bei Spannungen bis zu 690 V AC. Alle OS Schalter verfügen über eine integrierte Sicherungskammer, in die Sicherungen unterschiedlicher Bauformen eingesetzt werden können. Hierzu bietet ABB unterschiedliche Versionen für verschiedene Sicherungsstandards an. Dank modularem Aufbau können der Mechanismus und die Pole entsprechend den Einbauanforderungen positioniert werden. Dadurch wird eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung ermöglicht. Zusätzlich verfügt die Serie über IEC und UL Zulassungen. ABB bietet Ihnen für diese Schalter eine große Auswahl an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Die OS Schalter sind eine ideale Lösung für den Motorschutz und können neben Transformatoren auch in zahlreichen anderen Industrieapplikationen eingesetzt werden.

Produktkreislaufwirtschaft

Konfliktmineralien-
Berichtsvorlage (CMRT)
Weltprodukerklärung -

9AKK108467A5658
1SCC311196D0201

EPD	
REACH Erklärung	ISCC011021D0201
RoHS Information	ISCC311108D0203
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz -	ISCC011025D0201
TSCA	

Öko Transparenz

Umweltprodukterklärung - EPD	ISCC311196D0201
---------------------------------	---------------------------------

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080
Herkunftsland	Finnland (FI)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	ISCC311013C0201
Montage- und Betriebsanleitung	ISCC311037M0206
Umweltprodukterklärung - EPD	ISCC311196D0201

Abmessungen

Breite	182 mm
Höhe	172 mm
Tiefe	105 mm
Gewicht	2.62 kg 5.78 lb

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstro m AC-21A (I_e)	(500 V) 100 A (690 V) 100 A
Bemessungsbetriebsstro m AC-22A (I_e)	(500 V) 100 A (690 V) 100 A
Bemessungsbetriebsstro m AC-23A (I_e)	(500 V) 100 A (690 V) 100 A
Bemessungsbetriebsleistu ng AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 45 kW (400 V) 75 kW (415 V) 75 kW (500 V) 90 kW (690 V) 132 kW
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th})	(q = 40 °C) 160 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom (I_{the})	(vollständig gekapselt) 160 A
Bemessungsstoßspannun gsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationssp nung (U_i)	1000 V
Bemessungsbetriebsspan nung	Hauptstromkreis 690 V AC

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(für 1 s) 5 Kiloampere rms
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	(690 V) 80 kA
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 12 W
Verschmutzungsgrad	3
Grifftyp	inklusiv Griff und Welle
Position des vierten Pols	Left Side
Art des vierten Pols	Switched - With Solid Link
Schalter-Betriebsmechanismus	04 (Linksseitig)
Position der Einspeiseklemmen	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Sicherungsgröße	100 A
Sicherungsart	Class J
Betriebsart	frontbetätigt
Normen	UL98 IEC 60947-3
Montageart	Bodenmontage
Anzahl Pole	4
Anschlussart	Kabelschuhklemme
Klemmenbreite	20 mm
Bemessungsstrom (I_n)	(Hauptstromkreis) 100 A

Technische Daten UL/CSA

Bemessungsstromstärke, UL/CSA	100 A
Nennleistung UL/CSA	(nach UL 240 V) 30 Hp (nach UL 480 V) 60 Hp (nach UL 600 V) 75 Hp
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Drahtbügel 120 in-lb Kabelöse 50 in-lb

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	ISCC011025D0201

Zertifikate und Deklarationen

A2L Certificate - IEC	ISCC311209D0201
CCC Zertifikat	CCC OS100-160G_2015.pdf
Konformitätserklärung - CE	ISCC311137D2703
DNV GL Zertifikat	ISCC311125D0203
REACH Erklärung	ISCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	192 mm 7.56 in
Länge Verpackungseinheit 1	242 mm 9.53 in
Höhe Verpackungseinheit	159 mm

1	6.26 in
Bruttogewicht	2.79 kg
Verpackungseinheit 1	6.15 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019481777

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
UNSPSC	39122233
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5291 >> Fuse switch disconnector
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter für Sicherungen OS

