

Automatische Aderendhülsen-Crimpzange mit Sechskant-Pressklaue (Vers. 2) Bereich 0,25...6 mm² Hersteller-Teilenummer: 24T062


Diese Crimpzange mit stabiler Sechskant-Pressklaue mit automatischer Einstellung sorgt für beste Crimp-Ergebnisse. Die Feineinstellung ist über das Stellrad veränderbar. Ausgestattet mit Schnellverriegelungs-Sicherheitsverschluss und ergonomischem Vollschalen-Griff wird die Zange allen praxisnahen Crimpaufgaben bestens gerecht. Das Sechskant-Presswerk liefert hervorragende Ergebnisse und eine hohe Qualität des Crimp-Ergebnisses. Optimaler Anwendungsbereich: Aderendhülsen im Querschnitt 0,25 bis 6 mm².



Technische Informationen

Sechskant-Pressklaue • Automatische Einstellung • Feineinstellung • Vollschalen-Kunststoffgriff • Anwendungsbereich 0,25 ... 6 mm² • Länge 175 mm • Gewicht: 407 g.

Anwendungsbeispiel



Anwendung nur durch fachkundiges Personal!
Optimal zur Verwendung mit Quadrios Aderendhülsen.

