

Datenblatt Produkt BL 4 72 Z



Leiterkartensteckverbinder>Buchsenleisten

Gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt), für $\square$ 0,635 mm

Trennbar! Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden. Verpackung im Stangenmagazin (ab 6 polig)

Kenndaten

Raster:	2,54 mm
Polzahl:	72
Kontaktmaterial:	CuSn-Legierung
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	• Ni+≥0,2µm Au • Ni+4...6µm Sn
Kontaktoberfläche:	verzinnt
Typ Innenfeder:	Gabelkontakt
Steckfähigkeit für Anschlüsse:	□0,5...0,7mm
Einstecktiefe:	1,5...5mm
Steck- / Ziehkräfte:	1,5N/1,3N
Durchgangswiderstand:	≤10 mΩ
Kapazität zw. 2 benachbarten Kontakten:	≤ 0,9 pF
Nennstrom:	3 A
Nennspannung:	125 V AC
Prüfspannung:	1500 V
Isolierkörpermaterial:	PPS
Temperaturbereich:	• -40°C ... +200°C • (+260°C/ 10s)
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0
Ausführung:	gestanzte Kontaktfeder (Gabelkontakt)
Spezifischer Isolationswiderstand:	>10 ¹² Ω·m
Anschlussart:	THT (Einlöt)
Reflow lötfähig:	ja

Technische Zeichnung

