Datenblatt Produkt SL 6 315 8 Z




Leiterkartensteckverbinder>Stiftleisten
□ 0,635 mm

- **"S" selektiv vergoldet bis 33 mm Stiftlänge**
- zur Verbindung übereinanderliegender Leiterplatten
- innerhalb der Gesamtlänge des Stiftes sind die Isolierkörper auf Wunsch variierbar **... Design-Spezifikations-Blatt**
- **trennbar!** jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden

Kenndaten

Raster:	**2,54 x 2,54 mm**
Polzahl:	**8**
Kontaktmaterial:	**CuSn-Legierung**
Kontaktoberfläche:	**verzinnt**
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	• **Ni+≥0,2µm Au** • **Ni+4...6µm Sn**
Ausführung:	**Sandwich**
Durchgangswiderstand:	**≤5 mΩ**
Nennstrom:	**3 A**
Nennspannung:	**250 V AC**
Prüfspannung:	**2000 V**
Isolierkörpermaterial:	**PA 4.6, GF**
Temperaturbereich:	• **-40°C ... +163°C** • **(+260°C/ 10s)**
Brennbarkeitsklasse:	**UL 94 V-0**
Spezifischer Isolationswiderstand:	**$>10^7$ Ω·m**
Anschlussart:	**THT (Einlöt)**
Reflow lötfähig:	**ja**

Technische Zeichnung



A:	**31,5 mm**
L:	**40,8 mm**

Fischer Elektronik GmbH & Co. KG
DEUTSCHLAND • GERMANY • ALLEMAGNE
Nottebohmstraße 28
58511 Lüdenscheid
Telefon +49 2351 435-0
Telefax +49 2351 45754
info@fischerelektronik.de
www.fischerelektronik.de