

Datenblatt Produkt SLY 8 SMD 045 12 G B TR




Leiterkartensteckverbinder>Stiftleisten
□ 0,5 mm

Kenndaten

Raster:	2,00 x 2,00 mm
Polzahl:	12
Kontaktmaterial:	CuSn-Legierung
Kontaktoberfläche:	vergoldet
Oberfläche Kontakt / Kontakthülse:	• Ni+≥0,2µm Au • Ni+4...6µm Sn
Ausführung:	Stiftleiste
Durchgangswiderstand:	≤5 mΩ
Nennstrom:	3 A
Nennspannung:	100 V DC
Prüfspannung:	500 V
Isolierkörpermaterial:	PA 4.6, GF
Temperaturbereich:	• -40°C ... +163°C • (+260°C/ 10s)
Brennbarkeitsklasse:	UL 94 V-0
Spezifischer Isolationswiderstand:	>10 ⁷ Ω·m
Anschlussart:	SMD
Reflow lötfähig:	ja
Verpackungsform (optional):	Bestückungshilfe, Gurt und Spule (650St./Spule)

Technische Zeichnung



A:	6,5 mm
B:	6,5 mm
C:	4,5 mm
S:	3,5 mm

Bestückung

- Spulendurchmesser Ø 330 mm

