



Desktop Drucker **DT41**

Entdecken Sie, wie leistungsfähig ein einfacher und kompakter Barcodedrucker sein kann.

Die DT41 Drucker sind ultraleicht und kompakt für beste Platznutzung, sie sind effektiv und vielseitig einsetzbar für den Druck von Etiketten und Anhängern im Einzelhandel, in Lagerhäusern, in der Logistik und im Transportwesen sowie im Gesundheitswesen.



Verbesserter Etiketten-
einzugsmechanismus
und sofortige Etiketten-
erkennung



- 16MB SDRAM und 4 MB Flash-Speicher - benutzerverfügbarer Speicher für herunterladbare Objekte
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 5 IPS (127mm/s) pro Sekunde
- Schnittstelle: USB-Anschluss

GoDEX

Produkt

Technische Daten

DT41

Desktop Drucker

Modell		DT41
Druckverfahren		Thermodirekt
Auflösung		203 dpi (8 dots/mm)
Druckgeschwindigkeit		5 IPS (127 mm/s)
Druckbreite		108 mm/s (4.25")
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16"); Max. 1727 mm (68 ")
Speicher	Flash	8 MB Flash (4 MB für Anwender)
	SDRAM	16 MB
Sensoren		Einstellbarer, reflektierender Sensor Mittig fixierter Durchlichtsensor
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial
	Breite	Min. 25.4 mm (1") – Max. 118 mm (4.64")
	Stärke	Min. 0.06 mm (0.0024") – Max. 0.2 mm (0.008")
	Rollenaußendurchmesser	Max. 127 mm (5")
	Kerninnendurchmesser	25.4 mm (1"), 38.1 mm (1.5")
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL automatische Erkennung
Software	Etikettensoftware	GoLabel (nur für EZPL)
	Treiber	Vista, Windows 7, 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux
	SDK	Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 et OCR A & B Bitmap Schriften um 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar Bitmap Schriften achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar
	Skalierbare Schriften	CG Triumvirate™ (Fett / Kursiv / Unterstreichen), 0°, 90°, 180°, 270° drehbar
Ladbare Schriften	Bitmap Schriften	90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 90°, 180°, 270° drehbar
	Asiatische Schriften	16x16, 24x24, Traditional Chinese (GIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001)
	Skalierbare Schriften	90°, 180°, 270° drehbar
Barcodes	1-D Bar code	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight
	2-D Bar code	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite
	Code Pages	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.
Schnittstellen		USB Bevice (Typ B)
Umgebung	Bedienfeld	Dreifarbige LED-Anzeige: Power (Grün, Orange and Rot) Funktionstaste : FEED
	Spannung	Automatische Einstellung auf 100V bis 240V, 50/60Hz
	Echtzeituhr	N/A
Feuchtigkeit	Betriebstemperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
	Betrieb	30% bis 85%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Abmessungen	Lagerung	10-90%, relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
	Prüfzeichen	CE (EMC), FCC Class A, CB, CCC, cUL, UKCA
	Länge	218 mm (8.58")
Gewicht	Höhe	166 mm (6.53")
	Breite	168 mm (6.61")
Optionen und Zubehör		1.5 Kg, ohne Verbrauchsmaterial Schneidevorrichtung Etikettenspender Externer Rollenhalter für 250 mm Etikettenrollen Externer Etikettenaufwickler