



Datenblatt

LED Möbeleinbau-Universaldimmer, Unterputz-Drehdimmer, Serie 8149

- Mit Druck-Wechsel-Schalter
- Abdeckungen von Berker und weiteren Herstellern kompatibel
- **Phasenan- / Phasenabschnitt frei wählbar**
- Mikroprozessor gesteuert
- Minimale und Maximale Helligkeit einstellbar
- Optimierungsmöglichkeiten zum flackerfreien Dimmen
- Geräuschlos



Geeignet für:	Dimmbare LED-Lampen und LED-Treiber, Glüh- / Halogenlampen
Nennspannung:	230 V ~ (+/- 10 %), 50 Hz,
Anschlussleistung:	5 - 100 W / VA
Anschlussleistung LED:	3 - 50 W
Abmessungen:	LBH 54 x 54 x 33 mm
Welle:	∅ 4 mm Metallstift mit Softraster
Betätigung drücken:	Ein – Aus
Betätigung drehen:	Dimmen
Übertemperaturschutz:	Temperaturschalter
Überlast-/Kurzschluss- schutz:	Elektronisch
Anschluss:	Schraubklemmen bis 2 x 5,5 mm ² (starr)
Schutzart:	IP 20



inter BÄR-Nr.	Ausführung
8149-000...	Dimmer ohne Knopf und Rahmen
8149-004...	Dimmer mit Knopf und Rahmen schwarz
8149-008...	Dimmer mit Knopf und Rahmen weiß

Technische Änderungen vorbehalten!

Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden

inter BÄR GmbH + Co. KG, Hälverstraße 43, 58579 Schalksmühle, Tel. 02355 893-0, www.interbaer.de