

i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz

i-tec USB-C auf Display Port Adapter 60 Hz, 1x Display Port 4K Ultra HD, kompatibel mit Thunderbolt 3



PRODUKTBESCHREIBUNG

Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um einen externen DisplayPort-Bildschirm über einen neuen USB-C- oder Thunderbolt-3-Anschluss. Dieser Adapter unterstützt die 4K-Ultra-HD-Videoübertragung mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz Pixeln zuzüglich Audiosignal.

Die Verwendung ist sehr einfach, der Adapter ist nur an USB-C oder Thunderbolt 3 Port des Computers anzuschließen, mit Hilfe von Display Port Kabel ist er mit Anzeigegerät zu verbinden und kann sofort verwendet werden. Die Treiber werden automatisch vom System installiert.

Bitte überprüfen Sie sorgfältig die Gerätekompatibilität, ob sie im Einklang mit Betriebsanforderungen des betreffenden i-tec Produkts steht, insbesondere der Videoausgang (Display Port Alt Mode Profil), gegebenenfalls die Ladefunktion (Power Delivery). Falls das Gerät nicht kompatibel ist, kann Ihr neues i-tec Produkt fehlerhaft funktionieren. Detaillierte Spezifikationen Ihres Geräts, bzw. des USB Ports, sind im Benutzerhandbuch zu finden, das mit Ihrem Notebook/Tablet/Smartphone mitgeliefert wird, eventuell beim Kundenservice des Geräteherstellers nachzufragen. Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, ob Ihr Gerät voll kompatibel ist, wenden Sie sich an unsere Technische Abteilung unter support@itecproduct.com.

Lange Produktbeschreibung: i-tec USB-C auf Display Port Adapter 60 Hz, 1x Display Port 4K Ultra HD, kompatibel mit Thunderbolt 3

PRODUKTMERKMALE

- 1x USB-C 3.1 Stecker, Datenübertragungsgeschwindigkeit bis 10 Gbps
- Grafikananschluss: 1x DisplayPort (Spez. 1.2); max. Auflösung von 3840x2160 / 60 Hz
- Mögliche Auflösungen: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x1024, 1360x768, 1366x768, 1368x768, 1400x1050, 1600x1200, 1680x1050, 1920x1080, 1920x1200, 2048x1152, 2048x1280, 2048x1536, 2560x1440, 2560x1600, 3840x2160
- Betriebsmodi: Erweitern, Spiegeln und Primärmonitor
- Unterstützte Farben 16 / 32 bit
- Stromversorgung über USB-Port, kein externes Netzteil erforderlich

- BS: Erforderlich sind eine USB-C-Schnittstelle mit Unterstützung von „DisplayPort Alternate Mode“ (nicht alle Anlagen / Systeme mit USB-C-Schnittstellen verfügen über diesen Standard) oder ein Thunderbolt-3-Port – derzeit Windows 10 32/64bit, Mac OS X, Chrome OS (Google)
- Produktabmessungen: 51 x 25 x 15 mm
- Produktgewicht: 21 g
- Packungsabmessungen: 120 x 160 x 25 mm
- Produktgewicht inkl. Verpackung:

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Hardwareanforderungen: Notebook, Tablet, PC, Smartphone mit OS Windows, Mac oder Google mit einem verfügbaren USB-C-Port mit Unterstützung von „DisplayPort Alternate Mode“
- Betriebssystem: Windows 10, Mac OS X, Google (Chrome OS) mit neuesten Aktualisierungen

SPEZIFIKATION

Produkt Nummer i-tec	Produktbeschreibung & EAN
C31DP60HZIP	i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz EAN: 8595611703003
Notice: Undefined variable: pnuk_c in /root/dsgen/form.php on line 388	i-tec USB-C Display Port Adapter 4K/60 Hz EAN: Notice: Undefined variable: eanuk_c in /root/dsgen/form.php on line 390
Hardware	
Anschlussart	USB-C, Thunderbolt-3
Ports	
Systemanforderungen	
Hardware	Hardwareanforderungen: Notebook, Tablet, PC, Smartphone mit OS Windows, Mac oder Google mit einem verfügbaren USB-C-Port mit Unterstützung von „DisplayPort Alternate Mode“
Betriebssystem	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) Mac OS X Chrome OS Windows 10 - automatische Treiberinstallation. Andere Betriebssysteme - manuelle Treiberinstallation. Firmware wird automatisch aktualisiert.
Anderes	
Farbe	Black
Material	Plastic
Produktabmessungen (LxBxH)	51 x 25 x 15 mm
Produktgewicht (exkl. Verpackung)	21 g
Produktgewicht (inkl. Verpackung)	
Verpackungsabmessungen (LxBxH)	120 x 160 x 25 mm
Service	
Garantiezeit	2 jahre
Technische Unterstützung	lebenslange
Lieferumgang	
i-tec USB-C Display Port 4K/60 Hz Kabeladapter (15 cm)	

Quick Start

Für weitere Informationen über Produkteinstellung und Antworten auf oft gestellte Fragen besuchen Sie unsere Webseite [i-tec.cz](https://www.i-tec.cz). Die Produktspezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Aktualisiert 29.1.2019