



Produktdetails

OTDC16US6

OTDC16US6 DC-Lasttrennschalter 6-polig 16A o. Griff UL 3x600V DC m. mont. Kurzschlussb. Dreikr.



Allgemeine Informationen

Typ	OTDC16US6
Bestellnummer	1SCA134374R1001
EAN	6417019631769
Beschreibung	OTDC16US6 DC-Lasttrennschalter 6-polig 16A o. Griff UL 3x600V DC m. mont. Kurzschlussb. Dreikr.

Langbeschreibung	Die manuell betätigten Lasttrennschalter der Serie OTDC sind eine kostengünstige und zuverlässige Lösung für die unterschiedlichsten Bereiche industrieller DC-Anwendungen. Die OTDC Serie schaltet Stromstärken von 16 A bis 32 A problemlos bei Spannungen von 600 V DC. Aufgrund unterschiedlicher Montageoptionen ermöglichen die Schalter eine hohe Flexibilität und Effizienz bei der Planung. Die Serie verfügt über eine UL Zulassung und gewährleistet eine zuverlässige Abschaltleistung bei allen Stromstärken, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Zudem sind die Schalter so konzipiert, dass sie in besonders hohen Umgebungstemperaturen eingesetzt werden können. Darüber hinaus wurde die Verlustleistung um 50 % verringert. ABB bietet Ihnen für diese Schalter ein großes Spektrum an Zubehör, wie z. B. Verlängerungswellen, Griffe, Hilfsschalter und Klemmenabdeckungen. Daher können die DC Lasttrennschalter in den anspruchsvollsten Anwendungen eingesetzt werden.
------------------	--

Produktkreislaufwirtschaft

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
Konzernziel für die	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

Deponierung von Abfällen	
REACH Erklärung	1SCC301240D0201
RoHS Information	1SCC301207D0203
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	1SCC301321D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85363010
Herkunftsland	Estland (EE)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC301022C0201
Montage- und Betriebsanleitung	1SCC301086M0204
Mechanische Zeichnungen	otdc16-32u-us6.igs 1SCC307483F0001 1SCC307484F0001

Abmessungen

Baugröße	XS
Breite	54.5 mm 2.1 in
Höhe	89 mm 3.5 in
Tiefe	109.5 mm 4.3 in
Gewicht	0.4 kg 0.8 lb

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom DC-21B (I_e)	(660 V) 16 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th})	(q = 40 °C) 40 A
Konventioneller thermischer Dauerstrom (I_{the})	(vollständig gekapselt) 32 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	1000 V
Bemessungseinschaltvermögen (I_{cm})	(1000 V DC) 1 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I_{cw})	(1000 V DC) 1 kA (für 1 s) 1 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (I_{nc})	(1000 V DC) 10 kA
Schutzeinrichtung	UL508i RK5 Sicherungseinsatz max. 70A, IEC60947 gPV Sicherungseinsatz max. 80A
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.1 W

Verschmutzungsgrad	3
Grifftyp	Griff und Welle nicht enthalten
Drehmoment bei Zwangsöffnung (Direktöffnung)	0.8 ... 1.6 N·m
Wellendurchmesser	6 mm 0.24 in
Schalter- Betriebsmechanismus	Mechanismus auf der Oberseite des Schalters
Position der Einspeiseklemmen	Zugang oben - Abgang unten Bottom In - Top Out
Betriebsart	frontbetätigt
Normen	UL508i and IEC 60947-1, -3
Besondere Funktionen	US-Drahtbruchsicherheit
Montageart	DIN-Schiene und Bodenmontage
Anzahl Stromkreise	3
Anzahl Pole	6
Kabelquerschnitt	2.5 ... 16 mm² 12 ... 6 AWG
Schutzart	Front IP20
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	1.2 ... 1.4 N·m 10.6 ... 12.4 lbf·in
Verwendung	Photovoltaik
Betriebsklasse	Switching of resistive loads, including moderate overloads - occasional actuation (DC-21B)

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung	600Vdc, UL 508i
Bemessungsstromstärke, UL/CSA	16A,600Vdc,UL508i
Anzugsdrehmoment	1.2 ... 1.4 N·m 10.6 ... 12.4 lbf·in

Umgebungsbedingungen

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	1SCC301321D0201

Zertifikate und Deklarationen

CCC Zertifikat	CCC OTDC16-32.pdf
Konformitätserklärung - CE	1SCC301192D2704
Konformitätserklärung - UKCA	1SCC301313D0201
DNV GL Zertifikat	1SCC301231D0201
REACH Erklärung	1SCC301240D0201
UL Zertifikat	UL certificate OTDC16-32.pdf

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	100 mm 3.9 in

Länge	64 mm
Verpackungseinheit 1	2.5 in
Höhe Verpackungseinheit	125 mm
1	4.9 in
Bruttogewicht	0.4 kg
Verpackungseinheit 1	0.8 lb
EAN Verpackungseinheit	6417019631769
1	

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 7	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 8	EC000216 - Lasttrennschalter
ETIM 9	EC000216 - Lasttrennschalter
UNSPSC	39122233
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5293 >> Switch disconnecter
eClass	V11.1 : 27371403
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Lasttrennschalter und Umschalter → Lasttrennschalter OTDC (DC)

