



Produktdetails

080SP2MSF

080SP2MSF Metallgehäuse, 2 Befehlsstellen  
grau, Aluminium, IP66, ohne Bohrungen ohne  
Bohrung für Kabel-Einführung Modular Metall  
Reihe



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | 080SP2MSF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bestellnummer            | 1SFA170846R4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EAN                      | 7320500520239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Beschreibung             | 080SP2MSF Metallgehäuse, 2 Befehlsstellen grau, Aluminium, IP66, ohne Bohrungen<br>ohne Bohrung für Kabel-Einführung Modular Metall Reihe                                                                                                                                                                                                          |
| Langbeschreibung         | Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in<br>Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-<br>1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls- und<br>Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30° bis + 70°<br>Celsius. |

| Bestelldaten        |            |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück    |
| Zolltarifnummer     | 8538100090 |
| Baureihe            | 080SP      |

Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SFC151011M0201 |
| CAD Maßzeichnung                   | 2CDC001079B0201 |

Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 87 mm    |
| Tiefe   | 100 mm   |
| Höhe    | 145 mm   |
| Gewicht | 0.553 kg |

Technische Daten

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbe           | lichtgrau                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gehäuseart NEMA | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 13<br>Typ 3<br>Typ 3R<br>Typ 3S<br>Typ 4<br>Typ 4X                                                                                                                                                                                                                     |
| Funktion        | ohne Löcher                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gehäusematerial | Aluminium                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Unterfunktion   | ohne Bohrung für Kabeleinführung                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unterfunktion 2 | Deep socle                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Geeignet für    | MP1<br>MP2<br>MP3<br>MP4<br>MPD1<br>MPD2<br>MPD3<br>MPD4<br>MPD5<br>MPD11<br>MPD12<br>MPD13<br>MPD14<br>MPD15<br>MPD16<br>MPM1<br>MPM2<br>KP6<br>MPET3<br>MPEP3<br>MPEK3<br>MPET4<br>MPEP4<br>MPEK4<br>MPMT3<br>MPMT4<br>MPMP3<br>MPMP4<br>M2SS1<br>M2SS2<br>M2SS3<br>M2SS4<br>M2SS5<br>M2SS6 |

M3SS1  
M3SS2  
M3SS3  
M3SS4  
M3SS5  
M3SS6  
M3SS7  
M3SS8  
M3SSC1  
M3SSC2  
M3SSC3  
M3SSC4  
M3SSC5  
M3SSC6  
M3SSC7  
M3SSC8  
M2SSK1  
M2SSK2  
M2SSK3  
M3SSK1  
M3SSK2  
M3SSK3  
MTS1  
MTS2  
MTS3  
MJS1  
MJS2  
MJS5  
MJS6  
MJS7  
MJS8  
MJS11  
MJS12  
CP1  
CP2  
CP3  
CP4  
CP11  
CP12  
CP33  
C2SS1  
C2SS2  
C2SS3  
CE3T  
CE3P  
CE3K1  
CE4T  
CE4P  
CE4K1  
CPM3  
CL  
CL2  
CB1  
CP6  
P9MC  
P9ME  
P9ML  
P9MM  
P9MP  
P9MPS  
P9MS  
P9MSC,P9XER4RAW

|               |               |
|---------------|---------------|
| Geeignet für  | Pilot Devices |
| Produktklasse |               |

Umgebungsbedingungen

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -30 ... 70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +70 °C |
|---------------------|------------------------------------------------------|

Schutzart

Gehäuse IP66

|                                           |                                                    |                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Material Compliance                       |                                                    |                 |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) |                                                    | 9AKK108467A5658 |
| REACH Erklärung                           |                                                    | 2CMT2022-006479 |
| RoHS Information                          |                                                    | 2CMT2022-006498 |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |                 |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     |                                                    | 2CMT2023-006523 |
| WEEE Kategorie                            | Produkt nicht in WEEE Umfang                       |                 |

|                               |  |                 |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Zertifikate und Deklarationen |  |                 |
| BV Zertifikat                 |  | 2CMT2019-005867 |
| CB Zertifikat                 |  | 2CMT2019-005872 |
| cULus Zertifikat              |  | 9AKK108467A4035 |
| Konformitätserklärung - CE    |  | 2CMT2015-005444 |
| Konformitätserklärung - UKCA  |  | 2CMT2020-006121 |
| RINA Zertifikat               |  | 2CMT2019-005866 |
| UL Zertifikat                 |  | 2CMT2019-005868 |

|                          |  |                |
|--------------------------|--|----------------|
| Verpackungsinformationen |  |                |
| Menge                    |  | Beutel 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1     |  |                |
| Breite                   |  | 100 mm         |
| Verpackungseinheit 1     |  |                |
| Länge                    |  | 87 mm          |
| Verpackungseinheit 1     |  |                |
| Höhe                     |  | 145 mm         |
| Verpackungseinheit 1     |  |                |
| Bruttogewicht            |  | 0.553 kg       |
| Verpackungseinheit 1     |  |                |
| EAN Verpackungseinheit 1 |  | 7320500520239  |

|                                    |                                                 |                  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| Klassifizierungen                  |                                                 |                  |
| eClass                             |                                                 | V11.0 : 27371205 |
| E-Nummer (Finnland)                |                                                 | 2307452          |
| ETIM 7                             | EC000200 - Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte |                  |
| ETIM 8                             | EC000200 - Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte |                  |
| ETIM 9                             | EC000200 - Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte |                  |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4478 >> Electrical pushbutton enclosure         |                  |
| UNSPSC                             |                                                 | 39121326         |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Gehäuse

