




Doppelschlaufen Kupplung

DL COUPLING V2A 29-6-10-29-SV



Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
---------------------	------	----------

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	31,1
Werkstoffe		Wellenadapter: 1.4305 (Edelstahl / 303); Doppelschlaufe: PU
Anzugsdrehmoment	[Nm]	Anzugsdrehmoment Schrauben: 100 Ncm
Außendurchmesser D	[mm]	29
Innendurchmesser 1	[mm]	6
Innendurchmesser 2	[mm]	10
Tiefe der Klemmnabe	[mm]	9
Klemmschraube	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x)
Länge	[mm]	29
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	3000
Max. axialer Wellenversatz	[mm]	± 2
Max. radialer Wellenversatz	[mm]	± 2
Max. Winkelversatz	[°]	± 10
Drehfedersteife	[Nm/rad]	13

Bemerkungen

Bemerkungen	Die genannten Werte gelten für Kupplungen mit den oben aufgeführten Nabenbohrungen bei 23 °C Raumtemperatur. Die Werte für Radial-, Winkel- und Axialversatz sind Maximalwerte, die im Betriebsfall nicht gleichzeitig ihr Maximum erreichen dürfen.
Verpackungseinheit	1 Stück