




Doppelschlaufen Kupplung

DL COUPLING V2A 48-10-10-46-SV



- 1 M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x)
2 Tiefe der Klemmnabe

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-30...80
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	91
Werkstoffe	Wellenadapter: 1.4305 (Edelstahl / 303); Doppelschlaufe: PU	
Anzugsdrehmoment	[Nm]	Anzugsdrehmoment Schrauben: 100 Ncm
Außendurchmesser D	[mm]	48
Innendurchmesser 1	[mm]	10
Innendurchmesser 2	[mm]	10
Tiefe der Klemmnabe	[mm]	13
Klemmschraube	[mm]	M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x)
Länge	[mm]	46
Max. Drehzahl mechanisch	[U/min]	3000
Max. axialer Wellenversatz	[mm]	± 4
Max. radialer Wellenversatz	[mm]	± 3
Max. Winkelversatz	[°]	± 12
Drehfedersteife	[Nm/rad]	28
Bemerkungen		
Bemerkungen	Die genannten Werte gelten für Kupplungen mit den oben aufgeführten Nabenbohrungen bei 23 °C Raumtemperatur. Die Werte für Radial-, Winkel- und Axialversatz sind Maximalwerte, die im Betriebsfall nicht gleichzeitig ihr Maximum erreichen dürfen.	
Verpackungseinheit	1 Stück	