



Produktdetails

P9MPS34G

P9MPS34G Drehschalter 3-Pos. schwarz, 3 Positionen: -45 ° / 0 ° / 45 ° in allen Stellungen verrastend Kontakthalter und Kontermutter



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | P9MPS34G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestellnummer            | 1SFA184693R9006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EAN                      | 7320500522547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beschreibung             | P9MPS34G Drehschalter 3-Pos. schwarz, 3 Positionen: -45 ° / 0 ° / 45 ° in allen Stellungen verrastend Kontakthalter und Kontermutter                                                                                                                                                                                                    |
| Langbeschreibung         | Befehls- und Meldegeräte. Modular Metall Reihe, besonders robuste Bauart in Metallausführung. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der Normen IEC/EN 60947-5-1. IEC/EN 60073, IEC/EN 60529, UL 508 und CSA C22.2 No. 14 für Befehls- und Meldegeräte. Schutzklasse bis IP66. Bereich der Betriebstemperatur: -30 ° bis + 70 ° Celsius. |

| Bestelldaten        |            |
|---------------------|------------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück   |
| Zolltarifnummer     | 8536501990 |

Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SFC151011M0201 |

Abmessungen

|         |          |
|---------|----------|
| Breite  | 29.7 mm  |
| Höhe    | 44.5 mm  |
| Tiefe   | 51.9 mm  |
| Gewicht | 0.065 kg |

Technische Daten

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur  | (Betrieb) -30 ... 70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +70 °C                      |
| Farbe                | schwarz                                                                   |
| Bedienteilausführung | Selektor Drucktaste                                                       |
| Blendenmaterial      | satiniertes verchromtes Metall                                            |
| Beleuchtung          | nicht beleuchtet                                                          |
| Funktion             | rastend                                                                   |
| Unterfunktion        | 3 Positionen                                                              |
| Unterfunktion 2      | Function 301                                                              |
| Wartungspositionen   | A, B, C                                                                   |
| Gehäuseart NEMA      | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 13<br>Typ 3<br>Typ 3R<br>Typ 3S<br>Typ 4<br>Typ 4X |

Umgebungsbedingungen

|           |            |
|-----------|------------|
| Schutzart | Front IP66 |
|-----------|------------|

Material Compliance

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                                         |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006479                                                                         |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006498                                                                         |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)                                      |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006523                                                                         |
| WEEE B2C / B2B                            | B2B                                                                                     |
| WEEE Kategorie                            | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| BV Zertifikat | 2CMT2019-005867 |
|---------------|-----------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| CB Zertifikat                | 2CMT2019-005872 |
| CSA Zertifikat               | 2CMT2019-005868 |
| Konformitätserklärung - CE   | 2CMT2019-005862 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| DNV GL Zertifikat            | 2CMT2019-005876 |
| RINA Zertifikat              | 2CMT2019-005866 |
| UL Zertifikat                | 2CMT2019-005868 |

## Verpackungsinformationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Menge                    | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Breite                   | 41 mm          |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Länge                    | 80 mm          |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Höhe                     | 41 mm          |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Bruttogewicht            | 0.065 kg       |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 7320500522547  |

## Klassifizierungen

|                                    |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------|
| ETIM 7                             | EC000221 - Frontelement für Drucktaster |
| ETIM 8                             | EC000221 - Frontelement für Drucktaster |
| eClass                             | V11.0 : 27371210                        |
| UNSPSC                             | 39122221                                |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör       |
| E-Nummer (Finnland)                | 2314702                                 |
| E-Nummer (Schweden)                | 3705903                                 |

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular Metal Range → P9MPS Selector Pushbuttons

