Akku-Exzenterschleifer

BO004CGZ

XGT • Connector • 150 mm Ø • 6.000 -10.000 min^{-1} • 3,0 mm Hub • 1,6 m Kabel

Sehr handlicher und leichter Exzenterschleifer. Betrieb wahlweise mit 40V max. Akku oder PDC-Connector-Akku

Sehr handlich und leicht durch separat über Adapterkabel angeschlossenen Akku oder PDC-Akku-Bank. Sehr gute Staubabsaugung durch die Grundplatte in die integrierte Staubbox oder über eine Fremdabsaugung, die über AWS angesteuert werden kann. Die regelbare Dreh-/Exzenterbewegung ermöglicht perfekte Ergebnisse bei jedem Material.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Leerlauf-Oszillation	6000 - 10000 min^{-1}
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Schwingkreis	3 mm
Schalldruckpegel (L_{pA})	77 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Schleifen einer Metallplatte	2,5 m/s^2
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Schleifen einer Metallplatte	1,5 m/s^2
Gewicht inkl. Akku	1,7 - 2,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	246 x 148 x 96 mm

Spezifikationen

- Besonders handlich und leicht durch separierte Stromversorgung über Adapter. Der Akku kann bspw. am Gürtel getragen werden
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- Konstantelektronik hält die Drehzahl konstant und ermöglicht gleichmäßiges Schleifen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor

EAN 0197050005526

Link zur Produktseite - www.makita.de

Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

122G32-0
Staubsack



1914H3-6
Akku-Adapter 1,6m



194679-8
Armschlaufe



413Y47-9
WKZ-Muffe 22



D-78726
Netzschleifmittel A120 150mm Klett



D-78760
Schleiftellerschutz 150mm Klett



Optionales Zubehör

1914H5-2
Akku-Adapter 5m



D-78710
Netzschleifmittel A80 150mm Klett



D-78726
Netzschleifmittel A120 150mm Klett



D-78732
Netzschleifmittel A180 150mm Klett



D-78748
Netzschleifmittel A240 150mm Klett



D-78754
Netzschleifmittel A320 150mm Klett



D-78760
Schleiftellerschutz 150mm Klett



Service

Bedienungsanleitung PDF

Explosionszeichnung PDF