

TYREinflate 400



3,5 Minuten Aufpumpzeit¹⁾

Schnelles Aufpumpen und geringerer Wartungsaufwand für mehr Freizeit



Aufwickelbares Stromkabel

Für eine schnelle und praktische Aufbewahrung



Helles, gerichtetes weißes LED-Licht

Zur Unterstützung bei schlechten Lichtverhältnissen



Digitaler Reifenfüller

Der OSRAM OTI400 kann einen platten Reifen in 3,5 Minuten¹⁾ aufpumpen. Durch diese geringe Aufpumpzeit wird weniger Zeit für die Reifenwartung benötigt. Das Gerät verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Digitaldisplay und weißes LED-Licht für maximale Ausleuchtung bei Dunkelheit. Das flache Design des OTI400 stabilisiert das Gerät während des Gebrauchs. Durch das aufrollbare Kabel wird das Verheddern der Kabel vermieden, damit Sie schneller wieder auf die Straße kommen. Wird komplett mit dreiteiligem Adapterkit für Fahrradreifen, Bälle und andere aufblasbare Gegenstände geliefert.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Aufpumpzeit	3.5 min
Maximaler Druck	5.5 bar
Schlauchlänge	50 cm
Netzkabel-Länge	3.0 m
Display Größe	40 x 35 mm
Maßeinheiten	PSI, kPa, bar
Genauigkeit (bar)	±0.1 bar


General Product Information

Bestellnummer	OTI400
---------------	--------

Elektrische Daten

Nennleistung	120.00 W
Nennspannung	11.1 V
Betriebsspannung	12 V
Stromversorgung	12V Stecker mit Sicherung

Physical Attributes & Dimensions



Länge	197.0 mm
Breite	88.0 mm
Höhe	180.0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Geräuschpegel (dB)	90 dB
--------------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Produktdatenblatt

Display Typ	Digital
Empfohlener Anwendungsbereich	Autos, kleinere Vans

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Zubehör	Adapter für: Bälle, Luftmatratze, Fahrräder
Sicherung	10 A

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172404617	TYRE inflate 400	Faltschachtel 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172404624	TYRE inflate 400	Versandschachtel 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3548.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 Brochures TYREinflate 400

Rechtliche Hinweise

- 1) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,4 bar
- 2) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

