



WALL-08T/WS

Best.-Nr.: 1000608

PRODUKTINFOS

2-Wege-ELA-Lautsprecherboxen-Paar

- 100-V-Wandlautsprecher mit Kunststoffgehäuse in Weiß
- 4 Leistungsabgriffe sowie umschaltbar auf 8-Ohm-Betrieb
- 20-cm-Tiefmitteltöner (8") und 25-mm-Kalottenhochtöner (1")
- Hohe Klangqualität und Sprachverständlichkeit
- Montagebügel, schwenk- und neigbar
- Anschlussterminal mit Abdeckkappe

TECHNISCHE DATEN

WALL-08T/WS

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	120 W
Nennbelastbarkeit	50/25/12,5/6,25 W (100 V) 60 W (8 Ω)

WALL-08T/WS

Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	35-20000 Hz
System	2-Wege
Tieftöner	Tiefmitteltöner 20 cm (8")
Hochtöner	Kalottenhochtöner 25 mm (1")
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	90 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	106 dB
Abstrahlwinkel	H100°/V80°
Abstrahlwinkel horizontal	100°
Abstrahlwinkel vertikal	80°
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP65
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	245 x 378 x 306 mm (mit Bügel)
Breite	245 mm
Höhe	378 mm
Tiefe	306 mm
Gewicht	5 kg
Eingänge	LS-Klemmterminal
Sonstiges	schwenk- und neigbar
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,29 x 0,41 x 0,59 m
Bruttogewicht	11,8 kg
Nettogewicht	10,54 kg

WALL-08T/WS

EAN-Code	4007754410907
Nettogewicht	10,54 kg