



SL-150SW/EN

Best.-Nr.: 1001155

PRODUKTFINOS

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox mit 20-cm-Koaxial-Hornlautsprecher (8"),

entwickelt für Außenanwendungen, mit hervorragender Musikqualität. Der SL-150SW/EN ist optimal für den Einsatz in vielen Veranstaltungsorten wie z. B. Flughäfen, Megastores und Stadien geeignet.

Wetterfeste ELA-Lautsprecherbox, 150 W,

mit EN-54-24-Zertifizierung

- 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- 20-cm-Koaxiallautsprecher (8") mit Hochtontreiber und Frequenzweiche
- Sehr gutes Klangbild
- IP66-geprüft
- ABS-Gehäuse mit Metallschutzgitter
- Versenktes Anschlussterminal mit Abdeckplatte und PG-Kabeldurchführung
- Sicherungsseil im Lieferumfang
- Wandbügel aus rostfreiem Edelstahl

TECHNISCHE DATEN

SL-150SW/EN

Aktiv/passiv	passiv
Übertragungstechnik	100 V oder niederohmig
Belastbarkeit, gesamt	150 W
Nennbelastbarkeit	150/75/38 W
Impedanz	8 Ω
Frequenzbereich	90-19000 Hz
System	2-Wege-Koaxial
Tieftöner	20 cm (8")
Hochtöner	Hochtontreiber
Anzahl eingebauter LS-Chassis	2
Lautsprechergröße	20 cm (8")
Kennschalldruck	98 dB/W/m
Max. Nennschalldruck	120 dB
Abstrahlwinkel	H80°/V80°
Abstrahlwinkel horizontal	80°
Abstrahlwinkel vertikal	80°
Gehäusematerial	ABS
Farbe	Schwarz
Montagevorrichtung	Montagebügel
Schutzart	IP66
Zul. Einsatztemperatur	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen	315 x 305 x 350 mm
Breite	315 mm
Höhe	305 mm
Tiefe	350 mm
Gewicht	11,85 kg
Eingänge	Schraubterminal
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,39 x 0,41 x 0,39 m
Bruttogewicht	13,9 kg
Nettogewicht	11,85 kg

SL-150SW/EN

EAN-Code	4007754425840
Nettogewicht	11,85 kg