



CDX1-1748/8

Best.-Nr.: 1001079

PRODUKTFINOS

PA-Horntreiber, 60 W, 8 Ω

- Hochwertiger 25-mm-Kompressionstreiber (1") mit 44-mm-Schwingspule (1,75") und Ferritmagnet
- Einteilige Polyamid-Membran und -Sicke
- Empfohlene Trennfrequenz 1600 Hz (12 dB/Okt.)
- 35-mm-Standardgewinde (1 $\frac{3}{8}$ ")

TECHNISCHE DATEN

CDX1-1748/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	1000-20000 Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) (12 dB/Okt.)	1600 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	60 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	120 W
Kennschalldruck	110 dB/W/m

CDX1-1748/8

Schwingspulendurchm.	Ø 44 mm
Schwingspulenmaterial	kupferbeschichteter Aluminium-Flachdraht
Austrittsöffnung	Ø 25 mm
Einbauöffnung	je nach Horn
Einbautiefe	je nach Horn
Abmessungen	Ø 120 mm x 53 mm
Außendurchmesser	Ø 120 mm
Breite	Ø 120 mm
Höhe	Ø 120 mm
Tiefe	53 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	2,0 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	1"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,135 x 0,08 x 0,17 m
Bruttogewicht	2,16 kg
Nettogewicht	2,0 kg

CDX1-1748/8

EAN-Code	739894630047
Nettogewicht	2,0 kg