



## WT2023M 2 KANAL REWORK KIT, 150 W, 230 V

BESTELL-NR. T0053462699

KOMPAKT. LEISTUNGSSTARK. VIELSEITIG.  
STEIGERN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

### Entdecken Sie die Lötstation WT 2M

Ihr ultimativer Partner für Spitzenleistungen. Mit extrem kurzen Aufheiz- und Erholzeiten erledigt sie alle Lötaufgaben mühelos. Kein Jonglieren mit Werkzeugen oder Leistungseinbußen mehr - nur zuverlässige Vielseitigkeit und unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Entscheiden Sie sich für sorgenfreie Präzision und unaufhaltsame Produktivität. Entscheiden Sie sich für eine Weller WT Lötstation.

### + KEY FEATURES

#### > 2-KANAL REWORK-KIT (150 W)

für Mikro- und Standard-Löt- und Entlötarbeiten. Inkl. WTMP MS Micro LötKolben und WTMT MS Micro Pinzette mit aktiver (Cartridge) Spitzentechnologie

#### > RTM UND RTW SPITZENFAMILIE

RTM und RTW Spitzenfamilie 5 Sekunden Aufheizzeit

#### > HOHE PRODUKTIVITÄT

#### > INTUITIVE BEDIENUNG

durch übersichtliche Menüstruktur

#### > GERINGER PLATZBEDARF

durch Stapelbarkeit

#### > GRAFISCHES LC-DISPLAY

mit Hintergrundbeleuchtung

#### > HOHE LEISTUNG UND FUNKTIONALITÄT

viele Werkzeuge anschließbar

#### > GEHÄUSEDECKEL

als Ablage nutzbar

#### > AUS-ZEIT, PROZESSFENSTER,

Verriegelungsfunktion, Offset

#### > STAPELBARE EINHEITEN

#### > ANSCHLIESSBAR

an ZeroSmog Löt Rauchabsaugung

#### > ESD-SAFE



#### LIEFERUMFANG

WT2M Versorgungseinheit, 230 V  
WTMP MS Mikro LötKolben, 40 W, 12 V  
RTM 013 S MS Mikro Lötspitze  
WSR 205 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion  
WTMT MS Mikro/Nano Pinzette, 80 W, 12 V  
RTWMS 030 K Mikro Tips (2 x 40 W)  
WSR 11 Sicherheitsablage mit Stop & Go Funktion

#### TECHNISCHE DATEN SOLDERING STATION WT 2M

Abmessungen L x W x H (mm) 150,0 x 130,0 x 101,0 mm  
Abmessungen L x W x H (inch) 5,91 x 5,43 x 3,98

Sicherung T0,8

Gewicht. (kg) 1,9

Spannung (V/Hz)

230 / 50

120 / 60

100 / 50/60

Leistung (W) 150 W

Schutzklasse I, Gehäuse antistatisch  
III, Lötwerkzeug

Temperaturbereich / Werkzeugabhängig

50 - 450 / 550 °C

150-850 / 950 °F

Temperaturgenauigkeit  $\pm 9^\circ\text{C} / \pm 17^\circ\text{F}$

Temperaturstabilität ( $^\circ\text{C}/^\circ\text{F}$ )  $\pm 2 / \pm 4$

Technische Änderungen vorbehalten!

| TECHNISCHE DATEN                                   | LÖTKOLBEN<br>WTMP MS       | TWEETER<br>WTMT MS MS      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Temperaturbereich                                  | $^\circ\text{C}$ 100 - 450 | $^\circ\text{C}$ 100 - 450 |
| Temperaturbereich                                  | $^\circ\text{F}$ 200 - 950 | $^\circ\text{F}$ 200 - 950 |
| Leistung                                           | 40 W (55 W)                | 80 W (2x40 W)              |
| Spannung (V/Hz)                                    | 12 V / AC                  | 12 V / AC                  |
| Aufheizzeit<br>(50°C to 350°C)<br>(120°F to 660°F) | 5 Sek.                     | 5 Sek.                     |
| Sicherheitsablage                                  | WSR 205                    | WSR 211                    |
| Spitzentyp Baureihe                                | RTM MS                     | RTWMS / RTWPS              |
| Versorgungseinheit                                 | WT 1M, WT 2M, WR 3M        | WT 1M, WT 2M, WR 3M        |
| Technische Änderungen vorbehalten!                 |                            |                            |

#PowerfulTogether

weller-tools.com

Weller® is a registered trademark of Apex Brands, Inc. © 2024 | Specifications subject to change without notice.



Mehr Informationen