

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Pro AC Metal Kit, Thalassa Anschlussbox, IP66, Kabelzuführung 25-35mm²

EVA1RFKES

EAN Code: 3606482455634

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Pro AC Metal
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Kompatible Produktfamilie	EVlink EVlink Pro AC EVB3 Ladestation
Beschreibung der Pole	3P + N
Montagemodus	Montiert
Lokalisierung am Gerät	Am Unterteil
Bemessungsbetriebsspannung	380 - 415 V AC 50/60 Hz 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Erdungssystem	TT TN-S TN-C-S IT IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz

Zusatzmerkmale

Geliefertes Zubehör	1 Montageplatte 2 DIN-Schiene 4 Befestigungswinkel 3 Kabelverschraubung
Hutschielenlänge	240 mm
Beschreibung der Montageplatte	Telequick perforiert
Kabeleinführungsnummer	2 Kabelverschraubung für M32 1 Kabelverschraubung für M12
Kabel-Querschnitt	25...35 mm ²
Höhe	360 mm
Breite	270 mm
Tiefe	180 mm
Produktgewicht	3,4 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP66
Schutzart (IK)	IK09
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-30...70 °C

Verpackungseinheiten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	20,000 cm
VPE 1 Breite	29,000 cm
VPE 1 Länge	38,000 cm
VPE 1 Gewicht	3,266 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	40
VPE 2 Höhe	109,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	154,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

 Materialien und Verpackung	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahme
SCIP-Nummer	A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8