



Modicon Unmanaged Switch, 4
Ports für Kupfer (4TX 10/100 Mbit/s)
+ 1 Port für Glasfaser Multimode
(1FX-MM 100 Mbit/s)

MCSESU053F1CU0

EAN Code: 3606481029560

Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon
Produkt- oder Komponententyp	Ethernet TCP/IP Unmanaged Switches
Konzept	Transparent Ready
Kommunikationsprotokoll	Ethernet TCP/IP
Ethernet-Anschluss	10/100BASE-TX - 4 Port(s) Kupferkabel 100BASE-FX - 1 Port(s) Glasfaser
maximale Anzahl an Switches in einer Kaskade	Unbegrenzt

Zusatzmerkmale

integrierte Schnittstellen	RJ45 geschirmt Kupferkabel Duplex SC Glasfaser
Übertragungsunterstützungsmedium	Twisted-Pair (geschirmt) CAT 5E Kabel für Kupferkabel Multimode-Fiberoptik für Glasfaser
Max. Kabelabstand zwischen den Geräten	100 m Kupferkabel
Länge des Lichtleiters	4 km 62,5/125 µm 5 km 50/125 µm
Dämpfung	0...11 dB (62,2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
[Us] Rated supply voltage	12 - 24 V
Versorgungsspannungsgrenzen	9,6...32 V DC SELV
Leistungsaufnahme in W	2,4 W
elektrische Verbindung	Abnehmbarer Stecker 3-polig Stromversorgung
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Beschriftung	CE UL RCM
Lokale Signalisierung	1 LED (grün) für Stromversorgung 1 LED pro Kanal (gelb) für Datenübertragungsrate (ETH LINK) 1 zweifarbige LED (grün/gelb) für Verbindungsstatus
Ethernet-Kabelsystem	TF-Schalter
Breite	26 mm
Höhe	102 mm
Tiefe	79 mm
Produktgewicht	0,13 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10...95 % nicht kondensierend
Schutzart (IP)	IP30
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Normen	UL 61010-2-201 EN/IEC 61131-2
Produktzertifizierungen	CE UL RCM

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,200 cm
VPE 1 Breite	16,300 cm
VPE 1 Länge	24,000 cm
VPE 1 Gewicht	267,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,281 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz	
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Entsorgungsinformationen
Rücknahme	No
WEEE	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.

Image of product / Alternate images

Alternative





