



OL 45/Unica Doppelsteckd erhöhter Berührungsschutz 250V/16A Steckklemme weiß

NU306618

EAN Code: 3606481464125

Hauptmerkmale

Baureihe	New Unica
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus
Gehäusevariante	Einbau
Anzahl der Steckdosen	2
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Ausgangsstandard	CEE 7/3
Standardabweichung des Ausgangs	Schuko
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Position der Erdungslasche	45°
Bemessungsstrom	16 A
Einsatzbedingungen	Innenraum

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Stromversorgung
Abdeckungstyp	Mit Verschluss
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	250 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Module	4 Module
Befestigungsmodus	Einschnappen
Farbton	Weiß (RAL 9003)
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Kabel-Querschnitt	0...2,5 mm² Kabel(n), 2 - Kabelfestigkeit: flexibel 0...2,5 mm² Kabel(n), 2 - Kabelfestigkeit: fest
Mindestlastaufnahmevermögen	100 Operationen 1.25In und 1.1Un, cos phi = 0,6
Elektrische Lebensdauer	5000 Zyklen, cos phi = 0,8
Isolierwiderstand	> 5 MOhm bei 500 V
Durchschlagfestigkeit	2000 V
Material	PC: Mechanikabdeckung PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Menge pro Satz	Satz à 1 Stück Flowpack
Normen	IEC 60884-1
Produktzertifizierungen	SEMKO DEMKO EAC
Einbautiefe	30 mm
Tiefe	39,4 mm
Breite	45 mm
Höhe	90 mm
Produktgewicht	0,075 kg
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Resistenz gegen chemische Substanzen	Resistent gegen Alkohol (70 %) Resistent gegen Alkohol (96 %) Resistent gegen A-Milchsäure Resistent gegen verdünntes quaternäres Ammonium Resistent gegen verdünnte Bleichmittel Resistent gegen verdünnten Ammoniak Resistent gegen Seifenwasser Resistent gegen Kristallreiniger Resistent gegen Wasserstoffperoxid 10 Volumen Beständig gegen Hexan

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...35 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-5...50 °C
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP21 D
Umgebungseigenschaften	Aceton Bleichen UV-beständig Benzin Öl Alkohol Fensterreinigungsflüssigkeit Flüssigseife

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,400 cm
VPE 1 Breite	4,500 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
VPE 1 Gewicht	77,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	22,500 cm
VPE 2 Länge	28,500 cm
VPE 2 Gewicht	916,000 g
VPE 3 Art	S03

VPE 3 Menge	40
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	4,080 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	1
Veröffentlichung von Umweltinformationen	Produktumweltprofil
Use Better	
Materialien und Verpackung	
Mindestprozensatz an Recycling	62
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Use Again	
Reproduktion	
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	No
WEEE	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass Elektro- bzw. Elektronik(alt)geräte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern vom Besitzer einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikaltgeräte zugeführt werden müssen.

Image of product / Alternate images

Alternative







