



KURZANLEITUNG

AX1800 USB 3.0 Drahtloser Adapter



www.wavlink.com/en_us/Vitesse-Pro-B

Scannen Sie den QR-Code oder laden Sie den Link für die Schnellstartanleitung und den Treiber herunter



WAVLINK (@WavlinkOfficial)
WAVLINK SUPPORT (@WavlinkTechSupport)

Vitesse Pro-B

01

Sicherheitshinweise

Behalten Sie diese Schnellstartanleitung zur späteren Verwendung.

Halten Sie dieses Gerät fern von Feuchtigkeit.

Wenn eine der folgenden Situationen auftritt, lassen Sie das Gerät von einem Servicetechniker überprüfen:

- Das Gerät wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Das Gerät wurde fallengelassen und beschädigt.
- Das Gerät zeigt offensichtliche Anzeichen von Bruch.
- Das Gerät funktioniert nicht richtig oder Sie können es nicht entsprechend der Schnellstartanleitung zum Laufen bringen

Urheberrechtserklärung

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert werden. Ungeachtet einer direkten Anerkennung an anderer Stelle im Text dieses Dokuments erkennt WAVLINK hiermit an, dass alle in diesem Handbuch und anderen verwandten Dokumenten enthaltenen Marken, eingetragenen Marken, Dienstleistungsmarken und anderen geschützten Namen und/oder Symbole Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber sind.

Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können sich ohne Vorankündigung ändern. Der Hersteller macht keine Zusicherungen oder Garantien (implizit oder anderweitig) hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit dieses Dokuments und haftet in keinem Fall für entgangene Gewinne oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf besondere, zufällige, Folge- oder andere Schäden.

WEEE-Richtlinie und Produktentsorgung

Am Ende seiner Nutzungsdauer sollte dieses Produkt nicht als Haushalts- oder allgemeiner Abfall behandelt werden. Es sollte an den entsprechenden Sammelpunkt für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten übergeben oder an den Lieferanten zur Entsorgung zurückgegeben werden.

Grundlegende Infos

Im Lieferumfang

- 1 x AX1800 USB 3.0 Wireless Adapter
- 1 x USB 3.0 Dock
- 1 x Schnellstartanleitung



Systemanforderungen

- Mindestens ein USB 3.0 Anschluss
- Windows 10/11

02

Anschlussdiagramm

Verbinden Sie den Adapter mit Ihrem Gerät über das mitgelieferte USB 3.0 Kabel oder stecken Sie den Adapter direkt in einen offenen USB-Anschluss. Wir empfehlen, den Adapter direkt in den USB 3.0 Anschluss einzustecken.



03

LED-Beschreibung


LED	Beschreibung
Blinkt blau	Hat eine Verbindung zum Wi-Fi hergestellt /stellt eine Verbindung her
Aus	Vom WLAN getrennt

Treiberinstallation

Bevor Sie Ihren WAVLINK Vitesse Pro-B USB 3.0 Wi-Fi Adapter einrichten, laden Sie bitte den Treiber herunter und installieren Sie ihn, um ihn zum Laufen zu bringen.


Schritt 1: Laden Sie den Treiber für Ihren Computer von der offiziellen WAVLINK-Website herunter, verfügbar hier.

https://www.wavlink.com/en_us/Vitesse-Pro-B




04

Schritt 2: Entpacken Sie die Quelldateien auf den Desktop Ihres Computers, da das heruntergeladene Treiberpaket eine komprimierte (gezippte) Datei ist.




Hinweis:

Wenn die Quelldatei nicht entpackt ist, wenn Sie den Treiber installieren, kann eine Fehlermeldung „Sorry! Wir unterstützen dieses Betriebssystem nicht“ erscheinen und der Treiber kann nicht korrekt installiert werden.




05

Schritt 3: Öffnen Sie das soeben entpackte Treiberinstallationspaket auf Ihrem Desktop, navigieren Sie zur Anwendung „Setup.exe“ und doppelklicken Sie darauf, um das Treiberinstallationsprogramm auszuführen




Schritt 4: Führen Sie die Treiberinstallation gemäß den Anweisungen des Installationsprogramms durch. Wählen Sie bitte „Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten“ und klicken Sie auf „Fertigstellen“.




06

Schritt 5: Öffnen Sie jetzt den **Geräte-Manager** und suchen Sie den Netzwerkkartenadapter, um zu überprüfen, ob der WAVLINK Vitesse Pro-B USB Wi-Fi-Adapter erkannt wurde, wie im folgenden Bild gezeigt.



Alternativ können Sie das **Netzwerkverbindungscenter** öffnen, um den WAVLINK Vitesse Pro-B USB Wi-Fi-Adapter anzuzeigen.




07

Schritt 6: Jetzt können Sie mit Ihrem WAVLINK Wi-Fi-Adapter einem Wi-Fi-Netzwerk beitreten

Hinweis:

Wenn Sie alle oben genannten Schritte zur Treiberinstallation genau befolgt haben und die Installation fehlschlägt, wird das Treiberinstallationspaket von einer Dokumentation **„Bitte lesen Sie vor der Installation“** begleitet, die den Artikel **„Wie man den Treiber manuell installiert“** enthält und Ihnen helfen kann, das Problem zu umgehen. Diese Anleitung finden Sie hier:




Wi-Fi-Konfiguration

Schritt 1: Wenn der Computer eingeschaltet ist, stecken Sie die Wireless-Karte in einen freien USB-Anschluss.


Schritt 2: Klicken Sie auf das Netzwerksymbol in der Taskleiste, um das neue WLAN einzuschalten.

Schritt 3: Wählen Sie die Wi-Fi-SSID aus, mit der Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die LED blau und blinkt schnell.

08



Windows 10



Windows 11

Hinweis:

Zuerst müssen Sie den richtigen WLAN-Namen Ihrer neuen drahtlosen LAN-Karte finden. Dann können Sie ihn bei Bedarf einrichten, Sie können den Namen in **„Netzwerkverbindungen“** ändern.

09

Installation überprüfen

Wenn Ihr Adapter nicht funktioniert, fehlen möglicherweise die Treiber oder es wurden die falschen Treiber installiert.

Schritt 1: Stecken Sie den USB-Adapter ein.

Schritt 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Computer-Symbol > wählen Sie **„Verwalten“** > doppelklicken Sie auf **„Geräte-Manager“** > gehen Sie zu **„Netzwerkkarten“**, um sicherzustellen, ob der richtige Treiber installiert ist.



Vielen Dank für den Kauf eines WAVLINK-Produkts!

Offizielle Website : www.wavlink.com
Technischer Support : support@wavlink.com

10

名称：WN690X1-B 说明书WAVLINK-E3

成品尺寸：70x100MM

页数/展开尺寸：420x100MM

材质工艺：105克铜版纸 正反印刷 风琴折

修改时间：2023.02.04

备注：韩祎博

修改记录：