



Produktdetails

CE4T-10R-02

CE4T-10R-02 Not-Aus-Taster Compact 40mm Drehentrieg.2Ö CombiLine-Compact



Allgemeine Informationen	
Typ	CE4T-10R-02
Bestellnummer	1SFA619550R1051
EAN	7320500260777
Beschreibung	CE4T-10R-02 Not-Aus-Taster Compact 40mm Drehentrieg.2Ö CombiLine-Compact
Langbeschreibung	Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	8536500000

Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SFC151007C02__
Montage- und Betriebsanleitung	1SFC151011M0201
Abmessungen	
Breite	0.04 m
Höhe	0.04 m
Tiefe	0.073 m
Gewicht	0.038 kg
Technische Daten	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +70 °C (Lagerung) -40 ... +85 °C
Farbe	rot
Bedienteilausführung	Pilztaste 40mm
Blendenmaterial	-
Beleuchtung	nicht beleuchtet
Funktion	rastend
Unterfunktion	Drehentriegelung
Anzahl Hilfskontakte Öffner	2
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Gehäuseart NEMA	Typ 1 Typ 12 Typ 13 Typ 3R Typ 4 Typ 4X
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	300 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	6 kV
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsbetriebsspannung	24 ... 300 V
Bemessungsbetriebsstrom DC-13 (I _e)	(24 V) 0.3 A (125 V) 0.2 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-15 (I _e)	(240 V) 1 A
Verlustleistung	(Maximum) 5 W
Mechanische Lebensdauer	0.5 Million
Anschlussmöglichkeit	flexibel mit Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm² flexibel mit Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1 x 0.5...1.5 mm² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2 x 0.5...1.5 mm² flexibel 1 x 0.5 ...1.5 mm² flexibel 2 x 0.5 ...1.5 mm² starr 1 x 0.5...1.5 mm² starr 2 x 0.5...1.5 mm²
Anschlussart	Schraubklemme
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	0.8 N·m
Abisolierlänge	6 mm

Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit	1x 22...14 AWG
UL/CSA	2x 22...14 AWG

Umgebungsbedingungen

Schutzart	Front IP66 Front IP67 Front IP69K Anschlussklemmen IP20
-----------	--

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	2CMT2022-006479
RoHS Information	2CMT2022-006498
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
SCIP	f77429b6-5744-44a6-aace-370b9933bb12 Schweden (SE)
Vereinfachtes SCIP	7ffc09d-acdf-498b-b891-10317fc4518f Deutschland (DE) b4c91a70-daa1-4449-9bdb-fdc547c16513 Kroatien (CR) 616cfcf3-4938-4640-88f9-0d24adadcc55 Niederlande (NL) 490f894d-52c3-4409-a59b-4e8d6c9e6b76 Ungarn (HU) 748456fc-493e-4d7c-ae3f-c9dbb7f9469b Polen (PL) 50c013a1-8c97-4ee0-99e3-22831be4ef69 Tschechische Republik (CZ) c30bd379-b969-4b1d-9a13-7a4cb107ebc6 Griechenland (GR) b48850f8-9311-4cc2-aeef-b652dbaaba6b Estland (EE) 3dc819f6-bae9-48be-8c33-e0d57a3c0602 Portugal (PT) 497137bc-b54a-410b-9971-d07df54157f8 Bulgarien (BG) 22fe8263-23d2-4109-adad-64fa4844ba28 Schweden (SE) 640d9420-9d39-461b-8a86-3eed9860f0a1 Polen (PL) 5a65a355-4ed1-4a67-964e-657001f63bcd Belgien (BE) 571a6d9b-9be9-480c-8f29-c13412d42e7f Frankreich (FR) 1ff129a0-e023-4bf1-a2af-bbb8749fc730 Ungarn (HU) 94d7d6cf-e6e5-45e9-ad81-cc4ba0a0aab5 Spanien (ES) fb2e6d87-380d-424a-a33a-d01432015880 Frankreich (FR) dde8d975-e98a-44a4-a356-aa92a56c6ebc Deutschland (DE) 677e0f1a-86f6-49c8-b0da-ea792b708194 Deutschland (DE) 4a769f23-b3e2-41bc-848b-f30f5ffb4816 Finnland (FI) 3e8f02ae-2e1e-4385-9761-c20618ed5107 Italien (IT) d6c0af5a-0aaa-4ae4-8947-6779bf8ed872 Polen (PL) 2a1abeb9-1de0-4562-8bba-7b9144c00017 Norwegen (NO) f06d0e10-bf84-41e1-ae2-b287891de30a Deutschland (DE) 8b1ffe18-bfc4-4341-8570-7f04d9a45c50 Belgien (BE) a5ee3519-48f2-489c-bf57-b90955c91443 Dänemark (DK) 9e6fad7d-aaa5-48c1-9578-c4c5228d1d5a Deutschland (DE)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006523
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	CN54150
CQC Zertifikat	CQC2003010305054693
cULus Zertifikat	UL E496500-20171020
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001187
Konformitätserklärung - CE	2CMT2019-005802
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006122
DNV GL Zertifikat	9AKK107046A3749
EAC Zertifikat	EAC RU C-CN.ME77.B.00537/19

Verpackungsinformationen	
Menge	Beutel 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	0.165 m
Länge	0.09 m
Verpackungseinheit 1	
Höhe Verpackungseinheit 1	0.045 m
Bruttogewicht	0.04 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	7320500260777

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	S
ETIM 6	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
ETIM 7	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
ETIM 8	EC002034 - NOT-AUS-Taster, Kompletgerät
eClass	V11.0 : 27371244
UNSPSC	39122216
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5212 >> Push button for distribution board
E-Nummer (Finnland)	2313540
E-Nummer (Norwegen)	4372717
E-Nummer (Schweden)	3711518

Wird verwendet (als Ersatzteil für "Produkte")

Identifier	Description	Quantity	Unit Of Measure
3HAC020536-014	No Description Available	1	piece

Produktspezifische Teiledaten

Product	Robotics Part Category	Robot Design Year
3HAC020536-014	Controller Module	IRC5 M2004

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Kompakt → CE Compact
Emergency Stops and Machine Stops
Robotertechnik → Steuerungseinheiten → Robotersteuerung → IRC5 Single

