



Produktdetails

# CT6/600

## CT6/600 Stromwandler



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | CT6/600                                                                                                                                                                                                            |
| Bestellnummer            | 2CSG421170R1101                                                                                                                                                                                                    |
| EAN                      | 8012542605904                                                                                                                                                                                                      |
| Beschreibung             | CT6/600 Stromwandler                                                                                                                                                                                               |
| Langbeschreibung         | CT- Durchsteckstromwandler für den Verteilerbau. Ihre kompakte Größe und die einfache Montage auf Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte, ermöglichen eine einfache Installation mit großer Messgenauigkeit. |

| Technische Daten                        |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Kabeleinsatz                            | Kabel und horizontale Sammelschiene |
| Primärer Bemessungsstrom ( $I_{pn}$ )   | 600 A                               |
| Sekundärer Bemessungsstrom ( $I_{sn}$ ) | 5 A                                 |
| Strombegrenzungsfunktion                | FS 5                                |
| Frequenz (f)                            | 50 ... 60 Hz                        |
| Verlustleistung                         | 16 W                                |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Sekundäre Ausgangsverbindung | Schraubverbindung                            |
| Genauigkeit                  | ± 0,5 %                                      |
| Ausführung                   | gewickelter Primärstromwandler               |
| Anzahl Eingänge              | Primär 1                                     |
| Montageart                   | Stromschiene, Tragschiene oder Montageplatte |
| Kabelquerschnitt             | 50 mm                                        |
| Bemessungsquerschnitt        | 60 x 20 mm                                   |

Material Compliance

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RoHS Information                          | 2CSC445004K0201                                               |
| RoHS Status                               | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
| RoHS Datum                                | 31/03/2006 0.00.00                                            |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                               |

Umgebungsbedingungen

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -5 ... 50 °C |
| Schutzart           | IP30                   |
| Umweltinformationen | Siehe RoHS-Richtlinie  |

Abmessungen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Breite              | 105 mm   |
| Höhe                | 26.5 mm  |
| Tiefe               | 61 mm    |
| Gewicht             | 0.569 kg |
| Bohrungsdurchmesser | 0 mm     |

Bestelldaten

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Menge                | Karton 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 |                |
| Bruttogewicht        | 1 kg           |
| Verpackungseinheit 1 |                |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK106713A5700 |
|----------------------------|-----------------|

Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | 2CSC446012B0201 |
|--------------------------------|-----------------|

Hauptdokumente

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische | 9AKK107992A7630 |
|------------------------|-----------------|

Information

Klassifizierungen

|                                               |                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8                                        | EC002048 - Stromwandler                                                                 |
| ETIM 9                                        | EC002048 - Stromwandler                                                                 |
| WEEE Kategorie                                | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B                                | B2C                                                                                     |
| CN8                                           | 85043121                                                                                |
| eClass                                        | V11.0 : 27210902                                                                        |
| Kennbuchstabe<br>(elektrische Betriebsmittel) | T                                                                                       |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Einrichtungen zur Energiemessung → Stromwandler



360°