




## SmartCross-Laser X


Kompakter Kreuzlinien-Laser mit guter Sichtbarkeit und 1/4"-Gewinde - Verwendung von recyceltem Material für die Nachhaltigkeit

Der Kreuzlinien-Laser projiziert ein gut sichtbares Laserkreuz zum genauen horizontalen und vertikalen Ausrichten von Gegenständen. Er bietet außerdem eine manuelle Neigungsfunktion zum einfachen Anlegen von Gefällen und ein 1/4"-Gewinde für die Montage an einem Stativ. Mit dem integrierten Handempfänger-Modus kann der Laser auch bei Außenanwendungen und Ausrichtarbeiten auf große Distanzen eingesetzt werden. Das Gehäuse des Lasers besteht zu einem Großteil aus recyceltem Kunststoff und leistet einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

- Nachhaltige Konstruktion: Großteil des Gehäuses besteht aus recyceltem Kunststoff
- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen
- Optische Signale warnen, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet
- Pendelarretierung für sicheren Transport
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Lange Betriebsdauer



Optional: RangeXtender 30  
Artikel-Nr.: 033.25A



### TECHNISCHE DATEN

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Selbstnivellierbereich</b>  | ± 4°                                                                                                            |
| <b>Genauigkeit</b>             | ± 0,3 mm / m                                                                                                    |
| <b>Nivellierung</b>            | automatisch                                                                                                     |
| <b>Sichtbarkeit (typisch)*</b> | 10 m                                                                                                            |
| <b>Laserwellenlänge</b>        | 635 nm                                                                                                          |
| <b>Laserklasse</b>             | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ A11:2021 / EN 50689:2021)                                                          |
| <b>Stromversorgung</b>         | 2 x 1,5V LR6 (AA)                                                                                               |
| <b>Betriebsdauer</b>           | ca. 20 Std.                                                                                                     |
| <b>Arbeitsbedingungen</b>      | -10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull) |
| <b>Lagerbedingungen</b>        | -20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH                                                                    |
| <b>Abmessungen (B x H x T)</b> | 84 mm x 76 mm x 62 mm                                                                                           |
| <b>Gewicht</b>                 | 276 g (inkl. Batterie)                                                                                          |

### LIEFERUMFANG



Artikelnr. 036.735E

GTIN (EAN) 4021563731831

VE 2