


2170433	DATENBLATT	
gültig ab: 11.08.2023	ETHERLINE® P EC FD Cat. 5e 1x4x26/19 AWG	

Verwendung

Verwendungszweck:	Hochflexible Industrial Ethernet Datenleitung für den Einsatz in anwendungsneutralen Kommunikationskabelanlagen gemäß ISO/IEC 11801 und EN 50173. Für den Einsatz in Energieketten und dauerhaft bewegten Maschinenteilen geeignet. Erfüllt die Übertragungseigenschaften gemäß IEC 61156-6, Kategorie 5e und EN 50288-2-2.
Leistung:	Sternvierer mit einem Geflecht- und Foliengesamtschirm (SF/UTQ), mit einer nominalen Impedanz von 100 Ω, unterstützt Bandbreiten von 100 Mbit/s (z.B. 10BASE-T, 100BASE-T) über bis zu 60 m.
Eigenschaften:	flammwidrig, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig, abriebbeständig, mechanisch beständig, weitestgehend beständig gegen Säuren und Laugen
Anwendungen:	EtherCAT, EtherNet/IP and other



Aufbau

Zertifizierung	E236660 c(UL)us CMX 75 °C gemäß UL 444 & CSA 22.2 No. 214
Leiter	feinstdrähtiger, blanker Cu-Litzenleiter 26/19 AWG (0,14 mm ²)
Aderisolation	PO (Polyolefin) Aderdurchmesser: max. 1,09 mm
Aderkennzeichnung	Paar 1: weiß-orange/orange; Paar 2: weiß-grün/grün
Verseilung	vier Adern zum Sternvierer verseilt
Bewicklung	Kunststoffolie
Schirm	kunststoffkaschierte Aluminiumfolie darüber: Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten (Bedeckungsgrad: 85 %)
Außenmantel	TPU (Thermoplastische Polyurethan) green, ähnlich RAL 6018 Außendurchmesser: 4,8 mm ± 0,3 mm

Elektrische Eigenschaften bei 20 °C

Schleifenwiderstand	20 °C:	≤ 28 Ω/100 m
Prüfspannung	Ader/Ader:	1500 V
	Ader/Schirm:	1500 V
Bemessungsspannung	UL:	300 V
Maximale Betriebsspannung	IEC/EN:	125 V (Nicht für die Verwendung in Verbindung mit niederohmigen Quellen, wie z. B. Stromnetzen, vorgesehen)
Isolationswiderstand	20 °C:	≥ 5 GΩxkm
Betriebskapazität	1 kHz:	nom. 53 nF/km
Kapazitätsunsymmetrie	1 kHz:	≤ 1600 pF/km
Kopplungswiderstand	Grade 1 gemäß IEC 61156-6	
	1 MHz:	≤ 15 mΩ/m
	10 MHz:	≤ 10 mΩ/m
	30 MHz:	≤ 30 mΩ/m
	100 MHz:	≤ 100 mΩ/m

Ersteller: KIOS / PDC	Dokument: DB2170433DE	Seite 1 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 04	

2170433	DATENBLATT	
gültig ab: 11.08.2023	ETHERLINE® P EC FD Cat. 5e 1x4x26/19 AWG	

Kopplungsdämpfung	Type I gemäß IEC 61156-6	
	30 MHz:	≥ 85
	100 MHz:	≥ 85
	1000 MHz:	≥ 65
Ausbreitungsgeschwindigkeit	100 MHz:	nom. 0,67 c

Übertragungseigenschaften bei 20°C

Die Übertragungseigenschaften entsprechen den Anforderungen der IEC 61156-6 für Kategorie 5e.

Frequenz	(max.) Ausbreitungsgeschwindigkeit	(max.) Differenz der Ausbreitungsgeschw.	(max.) Einfügedämpfung	(min.) TCL Level 1	(min.) EL TCTL Level 1	(min.) NEXT	(min.) PS NEXT	(min.) ACR-F	(min.) PS ACR-F	Char. Impedanz	(min.) RL
f [MHz]	[ns/100 m]	[ns/100 m]	[dB/100 m]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB]	[dB/100 m]	[dB/100 m]	[Ohm]	[dB]
4	552,0	45,0	6,0	34,0	23,0	56,3	53,3	55,0	52,0	—	23,0
10	545,4	45,0	9,5	30,0	15,0	50,3	47,3	49,0	46,0	—	25,0
16	543,0	45,0	12,1	28,0	10,9	47,2	44,2	45,9	42,9	—	25,0
20	542,0	45,0	13,5	27,0	9,0	45,8	42,8	44,5	41,5	—	25,0
30	540,6	45,0	16,7	25,2	5,5	43,1	40,1	41,8	38,8	—	23,5
62,5	538,6	45,0	24,8	22,0	—	38,4	35,4	37,1	34,1	—	20,7
100	537,6	45,0	32,0	20,0	—	35,3	32,3	34,0	31,0	100 ± 5	19,0

Mechanische und thermische Eigenschaften

Mindestbiegeradius	feste Verlegung: dauerhaft bewegt:	4× Außendurchmesser 16× Außendurchmesser
Temperaturbereich	feste Verlegung: dauerhaft bewegt: UL:	-40°C up to +80°C -20°C up to +50°C 75 °C
Biegezyklen und Ketteneinsatzparameter	Biegeradius: Verfahrweg: Beschleunigung: Geschwindigkeit: Zyklen:	15× Außendurchmesser 5 m 3 m/s² 3 m/s 3.000.000
Brennverhalten	flammwidrig gemäß ISO 6722-1 und IEC 60332-1-2 bzw. EN 60332-1-2 VW-1 gemäß UL 1581 §1080	
Halogenfreiheit	gemäß IEC 60754-1 bzw. EN 60754-1	
Ölbeständigkeit	gemäß EN 50363-10-2	
UV-Beständigkeit	gemäß ISO 4892-2, Verfahren A	

Allgemeine Anforderungen Die Leitungen sind konform zur EU-Richtlinie 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie) und zur EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS, Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe).

Umweltinformation Die Leitungen erfüllen die stofflichen Anforderungen der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS).

Ersteller: KIOS / PDC	Dokument: DB2170433DE	Seite 2 von 2
Freigegeben: ALTE / PDC	Version: 04	