



GS0D01



Wechselschalter Wago Winsta Frontrastend

Technische Merkmale

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Nennstrom	10 A

Installation, Montage

Montage auf	Geräteeinbaukanal frontrastend
-------------	--------------------------------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Polyamid (PA)
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
------------------	----------------------------------

Konnektivität

Montageart	Direktmontage
------------	---------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Einbautiefe	51 mm
-------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
-----------------------	--------------------

Texte

Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Wechsler