



Produktdetails

ESB20-02N-06

ESB20-02N-06 Installationsschütz (Öffner) 20 A - 0 NO - 2 NC - 230 V - Steuerstromkreis DC



Allgemeine Informationen	
Typ	ESB20-02N-06
Bestellnummer	1SBE121111R0602
EAN	3471523007482
Beschreibung	ESB20-02N-06 Installationsschütz (Öffner) 20 A - 0 NO - 2 NC - 230 V - Steuerstromkreis DC
Langbeschreibung	2-polige Schütze ESB20..N mit 18 mm Baubreite steuern 1-phasige Lasten bis 20 A und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen und Spulenspannungen zur Verfügung. Sie schalten elektrische Heizgeräte, Warmwasserbereiter, Motoren für Pumpen, Lüftung und sonstige Antriebe ebenso wie Beleuchtungen. Durch eine integrierte Spulenbeschaltung arbeiten sie sowohl mit AC- als auch mit DC-Steuerspannungen. Die Geräte sind deshalb absolut brummfrei und leise beim Schalten. Sie können ohne Abstand nebeneinander angereiht werden. Ein als Zubehör linksseitig anbaubarer Hilfsschalter ergänzt das Sortiment. ESB20..N haben Installationsdesign und erfüllen u.a. die Haushaltsnorm EN61095. Sie sind daher besonders geeignet für den Verteilereinbau.
Bestelldaten	
EAN Verpackungseinheit	3471523005372
1	

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85365080

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC103051C0201
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC103043M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
Maßzeichnung	1SBB505186D3001

Abmessungen

Breite	18 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	65 mm
Gewicht	0.14 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 220 V DC Hauptstromkreis 250 V AC
Bemessungssteuerspannung (U _c)	230 V
Bemessungsfrequenz (f)	Steuerstromkreis DC Steuerstromkreis 50 Hz Steuerstromkreis 60 Hz Steuerstromkreis 400 Hz Hauptstromkreis DC Hauptstromkreis 50 Hz Hauptstromkreis 60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom AC-1 (I _e)	(Öffner) 20 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-3 (I _e)	(230 V einphasig, Öffner) 9 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-1 (P _e)	(230 V einphasig, Öffner) 4.6 kW
Bemessungsbetriebsleistung AC-3 (P _e)	(230 V einphasig, Öffner) 1.3 kW
Bemessungsbetriebsstrom AC-7a (I _e)	(Öffner) 20 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-7a (P _e)	(230 V einphasig, Öffner) 4.6 kW
Bemessungsbetriebsstrom AC-7b (I _e)	(230 V einphasig, Öffner) 9 A
Bemessungsbetriebsleistung AC-7b (P _e)	(230 V einphasig, Öffner) 1.3 kW
Empfohlener Schraubendreher	Steuerstromkreis Nr. 1 Pozidriv Hauptstromkreis Nr. 1 Pozidriv
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	6 kV
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	400 V
Anschlussmöglichkeit-Hauptstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1x 1 ... 6 mm ² flexibel mit Aderendhülse 2x 1 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 1 ... 6 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 1 ... 1.5 mm ²

	flexibel 1x 1 ... 6 mm ² flexibel 2x 1 ... 4 mm ² starr 1x 1 ... 10 mm ² starr 2x 1 ... 4 mm ²
Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1x 1 ... 2.5 mm ² flexibel mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 1.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 1x 1 ... 2.5 mm ² flexibel mit isolierter Aderendhülse 2x 0.75 ... 1 mm ² flexibel 1x 1 ... 2.5 mm ² flexibel 2x 1 ... 1.5 mm ² starr 1x 0.5 ... 4 mm ² starr 2x 0.75 ... 2.5 mm ²
Anzugsdrehmoment	Steuerstromkreis 0.9 N·m Hauptstromkreis 1.2 N·m
Abisolierlänge	Steuerstromkreis 7 mm Hauptstromkreis 10 mm
Schutzart	IP20
Elektrische Belastbarkeit	AC-1 (Öffner) 150000 Zyklen AC-3 (Schließer) 150000 Zyklen (AC-7a Öffner) 150000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Anzahl Pole	2
Anzahl Hilfskontakte Öffner	0
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Anzahl Hauptkontakte Öffner	2
Anzahl Hauptkontakte Schließer	0
Breite in Teilungseinheiten	1
Verschmutzungsgrad	3
Normen	IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-1 UL 60947-4-1 IEC/EN 61095

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	Hauptstromkreis 240 V AC
Nennleistung UL/CSA	(220 ... 240 V AC einphasig, Öffner) 1 Hp
Anschlussmöglichkeit- Hauptstromkreis UL/CSA	starr 14-8 AWG mehrdrähtig 14-8 AWG
Anschlussmöglichkeit- Steuerstromkreis UL/CSA	starr 16-10 AWG mehrdrähtig 16-10 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Steuerstromkreis 8 in·lb Hauptstromkreis 11 in·lb

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +80 °C
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	2000 m

Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	11 ms pulsierend 15g
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Material Compliance

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	Keine Erklärung erforderlich
RoHS Information	2CMT2021-006277
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006525
WEEE B2C / B2B	B2C
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	1SAA920000-0101
CB Zertifikat	1SAA920007-2001
CQC Zertifikat	CQC2018010304057353 CQC2018010304057344
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001370 2020980304001371
Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3301
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3301
DNV Zertifikat	1SAA920000-0306
EAC Zertifikat	1SAA920003-2701
RMRS Zertifikat	1SAA920000-0705
UL Zertifikat	E191658-19960301

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	88 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	71 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	20 mm
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.14 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	3471523005372

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
ETIM 5	EC001653 - Installationsschutz für Reiheneinbau

ETIM 6	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
ETIM 7	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau
eClass	V11.0 : 27142308
UNSPSC	39121529
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4759 >> Installation contactor for distribution board
E-Nummer (Finnland)	3707567
ETIM 8	EC001653 - Installationsschütz für Reiheneinbau

Accessories					
Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure	
1SAE901901R1011	EH04-11N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-11N	1	Stück	
1SAE901901M1011	EH04-11N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-11N	1	Stück	
1SAE901901R1020	EH04-20N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-20N	1	Stück	
1SAE901901M1020	EH04-20N Hilfsschalterblock - 0 NO - 0 NC - Hilfsstromkreis 50 Hz	EH04-20N	1	Stück	

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Installationsschütze

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Installationsschütze

