



Produktdetails

BCM/S16.1.3.1

BCM/S16.1.3.1 BAC-Modul, 8 Digitale Eingänge/Ausgänge,24 V,Relais



Allgemeine Informationen	
Typ	BCM/S16.1.3.1
Bestellnummer	2CDG120065R0011
EAN	4016779064439
Beschreibung	BCM/S16.1.3.1 BAC-Modul, 8 Digitale Eingänge/Ausgänge,24 V,Relais
Langbeschreibung	Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen. Die digitalen Eingänge verarbeiten 24 V DC Signale. Die Relais-Ausgänge schalten maximal 2 A bei 24 V DC und maximal 1,5 A bei 120/240 V AC. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen.
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107046A7506
Montageart	DIN-Schiene
Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP20

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	9AKK107046A7506
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl digitaler Eingänge	8
Anzahl Eingänge	Analog (0 ... 10 V / 4 ... 20 mA) 8
Produktreihe	KNX
Manuelle Bedienung	Nein
Anzahl Batterien	0

Elektrische Daten

Hilfsspannung AC/DC	24 V DC
Ausgangsspannung (U _{out})	24 V DC
Maximaler Schaltstrom	2 A
Verlustleistung	2.3 W

Design

Farbe	lichtgrau
-------	-----------

Abmessungen

Breite	34 mm
Höhe	135 mm
Tiefe	74 mm
Gewicht	0.21 kg

Material Compliance

RoHS Status	nicht erforderlich
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107046A7506
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 9	EC001419 - SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
eClass	V11.0 : 27242204
UNSPSC	32151705
Kennbuchstabe	A

(elektrische Betriebsmittel)	
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Heizung, Lüftung und Kühlung → Zentrale HLK-Steuergeräte

