SKINDICHT® BLK-GL-M Blindstopfen aus glasfaserverstärktem Polyamid finden überall dort Verwendung, wo eine bereits vorgefertigte Gewindebohrung verschlossen werden soll.



Technische Merkmale:

Anschlussgewinde	M12x1,5 bis M63x1,5 nach EN 60423	
Material	Glasfaserverstärktes Polyamid	
Temperaturbereich	-20 °C bis +100 °C (mit O-Ring) -40 °C bis +100 °C (ohne O-Ring)	
Farbe RAL	RAL 7001 silbergrau RAL 7035 lichtgrau RAL 9005 schwarz, UV-beständig	
Schutzart	ohne O-Ring mit O-Ring ohne/mit O-Ring	IP54 nach EN 60529 IP68 nach EN 60529 Type 1 und Type 12 nach UL50E
Brennbarkeitsklassifizierung	V2 nach UL94	

Approbationen:

c UL us


File no. E79903

Norm-Referenzen:

CE


Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE

SKINDICHT® BLK-GL-M



Gewinde M	Ø A mm	C mm	D mm	Art. Nr. RAL 7001	Art. Nr. RAL 7035	Art. Nr. RAL 9005
M12x1,5	15	8,7	7	52006101	52006100	52006103
M16x1,5	20	9,8	7	52006111	52006110	52006113
M20x1,5	24	10,3	7	52006121	52006120	52006123
M25x1,5	30	11,3	8	52006131	52006130	52006133
M32x1,5	37	11,8	8	52006141	52006140	52006143
M40x1,5	46	12,7	8	52006151	52006150	52006153
M50x1,5	56	14,8	10	52006161	52006160	52006163
M63x1,5	70	16,8	12	52006171	52006170	52006173

SKINDICHT® BLK-GL-M mit O-Ring



Gewinde M	Ø A mm	C mm	D mm	O-Ring mm	Art. Nr. RAL 7001	Art. Nr. RAL 7035	Art. Nr. RAL 9005
M12x1,5	15	8,7	7	9 x 1,5	52006109	52006107	52006106
M16x1,5	20	9,8	7	13 x 1,5	52006119	52006117	52006116
M20x1,5	24	10,3	7	17 x 1,5	52006129	52006127	52006126
M25x1,5	30	11,3	8	22 x 2	52006139	52006137	52006136
M32x1,5	37	11,8	8	28 x 2	52006149	52006147	52006146
M40x1,5	46	12,7	8	36 x 2	52006159	52006157	52006156
M50x1,5	56	14,8	10	46 x 2	52006169	52006167	52006166
M63x1,5	70	16,8	12	57 x 2	52006179	52006177	52006176

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.
PD 0019/05_04.18DE