



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Kettensäge

PRO GKE 18V-40



Kraftvolle bürstenlose 18V-Kettensäge für ein breites Anwendungsspektrum

Die wichtigsten Daten

Kettengeschwindigkeit	12,4 m/s
Kettenteilung	3/8" (9.52 mm)

Bestellnummer 0 600 8D3 000

Technische Daten

`#t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.
additional-data`

Akkuempfehlung	$\geq 5,5$ Ah
Kettenteilung	3/8" (9.52 mm)
Kettengeschwindigkeit	12,4 m/s
Treibgliedstärke	1,1 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	233 x 534 x 250 mm



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Bürstenloser Motor sorgt für hohe Leistung für vielfältige Anwendungen – bei geringem Geräuschpegel und ohne Abgase
- Mit 40-cm-Schwert für kontinuierliches Sägen von Balken, Bauholz und dicken Ästen
- OptiCut verhindert ein abruptes Stoppen des Werkzeugs bei höherer Last und passt Drehzahl und Drehmoment automatisch an

