

Barcode Scanner 1D und 2D für 2,4 GHz, Bluetooth oder USB

Kurzbeschreibung

Dieser Barcode Scanner von Delock kann mit einem PC, Notebook oder direkt mit dem Handy oder Tablet kabellos verbunden werden. Es können **alle gängigen 1D und 2D** Barcodearten auch auf weite Entfernung präzise erfasst werden. Zusätzlich erkennt der Scanner auf Displays und Monitoren dargestellte Barcodes.

Automatische Anpassung an Umgebungshelligkeit

Der Scanner passt sich automatisch an die Umgebungshelligkeit an und erfasst unter optimalen Lichtverhältnissen **bis zu 30 Scans in der Sekunde**. Bei geringer Umgebungshelligkeit wird der Barcode durch eine **zusätzliche weiße LED** beleuchtet und ist somit auch bei schlechten Lichtverhältnissen einsetzbar.

Übertragung via Bluetooth, USB oder 2,4 GHz

Die Datenübertragung der gescannten Barcodes erfolgt entweder über **Bluetooth** direkt mit dem bluetoothfähigen Ausgabegerät oder über das **2,4 GHz Frequenzband** mit Hilfe des beiliegenden USB Dongles. Alternativ kann der Scanner **mit dem beiliegendem USB Kabel** am Rechner verbunden werden.



Spezifikation

- Anschluss: 1 x USB 2.0 Typ-B Buchse
- Dekodierschip: ARM Cortex 32 Bit
- Akku: Li-Polymer 1800 mAh
- Auflösung: 752 x 480
- Auslöser: Drucktaste
- Leseabstand: ca. 60 mm bis 300 mm
- Lesegenauigkeit: 5 mil
- Reichweite: bis zu 10 m
- Interner Speicher: 16 MB
- Lichtfarbe: sichtbare LED rot
- Kompensationslicht: LED weiß
- Sensor: CMOS Bildsensor
- Scan Rate: bis zu 30 Scans pro Sekunde
- Scan Winkel: 55°
- Umgebungshelligkeit: max. 100000 Lux
- Eingangsspannung: 5 V
- Stromaufnahme:
 - Betrieb: max. 100 mA
 - Standby: max. 30 mA
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 50 °C
- Lagerungstemperatur: -10 °C ~ 50 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 85 % (nicht kondensierend)
- Farbe: schwarz
- Gewicht: ca. 190 g
- Maße (LxBxH): ca. 170 x 90 x 70 mm
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 1,5 m
- Bluetooth Standard V 4.0
- 2,4 GHz
- Scancodes:
 - Codabar
 - Code 128
 - Code 39
 - Interleaved 2 of 5
 - EAN-8 / EAN-13
 - ISBN - 13
 - Data Matrix

Artikel-Nr. 90562

EAN: 4043619905621

Ursprungsland: China

Verpackung: Box

Micro QR
PDF417
QR Code

Systemvoraussetzungen

- Android 9.0 oder höher
- iPad Pro (2018)
- Mac OS 10.15.6 oder höher
- Bluetooth Standard 4.0 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port für Dongle

Packungsinhalt

- Barcode Scanner
- USB 2,4 GHz Dongle
- USB Ladekabel
- Bedienungsanleitung

Abbildungen





Technische Eigenschaften	
Betriebsspannung:	5 V
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 50 °C
Stromaufnahme:	Betrieb: 100 mA
	Standby: 30 mA
Auflösung:	752 x 480 pixel
Scan Rate:	30 Scans pro Sekunde
Auslöser:	Drucktaste
Leseabstand:	60 mm - 300 mm
Sensor:	CMOS Bildsensor
Scancodes:	EAN-8
	EAN-13
	Interleaved 2 of 5
	Codabar
	Code 128
	PDF417
	DataMatrix
	QR Code
	Micro QR Code
	ISBN – 13
	Code 39
	Atztec
Umgebungshelligkeit:	100000 Lux
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht:	190 g
Kabellänge:	1,5 m
Länge:	170 mm
Breite:	90 mm
Höhe:	70 mm
Farbe:	schwarz