

Delock Adapter USB 2.0 Typ-A Stecker > 1 x Seriell RS-232 RJ45 Stecker 2,0 m blau

Kurzbeschreibung

Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.



2 m

Spezifikation

- Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
1 x Seriell RS-232 RJ45 Stecker
- Chipsatz: FTDI FT232RL
- Signale: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Datentransferrate bis zu 230,4 Kb/s
- Kabellänge: ca. 2,0 m
- Geeignet für diverse CISCO-kompatible Geräte

Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ab Kernel 2.6
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter

Artikel-Nr. 64185

EAN: 4043619641857

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Abbildungen





Allgemein	
Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
	USB 1.1
	USB 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6 oder höher
	Mac OS 10.9 oder höher
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ45 Stecker
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	FTDI FT232RL
Datentransferrate:	bis zu 230,4 Kb/s
FIFO:	128 Byte
	256 Byte
Datenübertragung:	asynchron
	voll duplex
Physikalische Eigenschaften	
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2 m
Farbe:	blau