

Delock HDMI UHD Switch 3 x HDMI in > 1 x HDMI out 4K

Kurzbeschreibung

Mit diesem Delock HDMI Switch können bis zu drei HDMI Geräte an einem HDMI Monitor, TV oder Beamer betrieben werden. Mit der Taste am Gerät oder der Fernbedienung kann zwischen den HDMI Geräten umgeschaltet werden.



Spezifikation

- Anschlüsse:
Eingang:
3 x HDMI-A 19 Pin Buchse
1 x DC 5 V Stromanschluss
Ausgang:
1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
- HDMI Port Umschaltung: Automatik, durch Taste oder per Infrarot Fernbedienung
- LED Anzeigen für aktiven HDMI Anschluss
- High Speed HDMI Spezifikation
- Unterstützt 3D Displays
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Unterstützt eine Auflösung bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Videobandbreite bis 600 MHz / 6 Gbps, 18 Gbps max.
- Leistungsaufnahme: max. 2,0 W
- Metallgehäuse
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 51 x 20 mm

Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Ausgang: 5 V / 1 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
innen: ø ca. 2,1 mm
außen: ø ca. 5,5 mm
Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie HDMI Buchse
- HDMI Kabel

Packungsinhalt

- HDMI Switch
- Fernbedienung
- USB Stromkabel
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 18683

EAN: 4043619186839

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



A black rectangular video converter box with the 'dlink' logo and '4K@60Hz HDR10+' text. It features a DCIN port, an Output port, and four HDMI ports labeled Input 3, Input 2, Input 1, and Output. To the right, a black remote control with a red button and a power adapter with a USB-C cable are shown.



Allgemein	
Spezifikation:	HDCP 2.2 High Speed HDMI
Schnittstelle	
Eingang:	1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm 3 x HDMI-A 19 Pin Buchse
Ausgang:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
Technische Eigenschaften	
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	80 mm
Breite:	51 mm
Höhe:	20 mm
Netzteil	
Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Netzteil Ausgang:	5 V / 2 A
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm
Netzteil Kabellänge:	1 m