


## Artikel-Nr. 62876

# Delock Adapter M.2 Key B Stecker > SATA 7 Pin - Formfaktor 2242

### Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock wandelt die M.2 Schnittstelle in eine SATA 7 Pin Schnittstelle um. Somit kann z. B. eine SATA SSDs an die M.2 Schnittstelle angeschlossen werden.

**M.2**



### Spezifikation

- Anschlüsse:  
1 x 67 Pin M.2 Key B Stecker >  
1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker
- Schnittstelle: SATA
- Formfaktor: M.2 2242
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Maße (LxBxH): ca. 42 x 22 x 5 mm
- OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

### Systemvoraussetzungen

- Eine freie M.2 Schnittstelle mit Key B

### Packungsinhalt

- Adapter

### Zusatzinformationen

EAN: 4043619628766

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



### Abbildungen





| Allgemein                     |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Formfaktor:                   | M.2 2242                                              |
| Unterstütztes Betriebssystem: | OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich |
| Slot:                         | SATA                                                  |
| Schnittstelle                 |                                                       |
| Anschluss 1:                  | 1 x 67 Pin M.2 Key B Stecker                          |
| Anschluss 2:                  | 1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Stecker gerade                  |
| Technische Eigenschaften      |                                                       |
| Datentransferrate:            | 6 Gb/s                                                |
| Physikalische Eigenschaften   |                                                       |
| Länge:                        | 42 mm                                                 |
| Breite:                       | 22 mm                                                 |
| Höhe:                         | 5 mm                                                  |