

Delock 10 Gbps USB Hub mit 2,5 Gigabit LAN Port und PD 85 W

Beschreibung

Der USB Hub von Delock kann via **USB Type-C™** Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfügt über **zwei USB Typ-A Buchsen** sowie über **zwei USB Type-C™ Buchsen**. Es können bis zu 3 USB Geräte mit dem Hub verbunden werden.



Integrierter 10/100/1000/2500 Mbps LAN Anschluss

Zusätzlich erweitert der Hub mit integriertem RJ45 **2,5 Gigabit LAN** Anschluss einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten

Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von **1 Gbps und 2,5 Gbps** mit herkömmlichen Netzkabeln. Die **bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt**.

USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 85 Watt

Der Hub verfügt über einen **USB Type-C™ Power Delivery Port**, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Der Hub kann auch ohne Netzteil verwendet werden.

Artikel-Nr. 64110

EAN: 4043619641109

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
 - 2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse

- Chipsatz: Realtek RTL8156B, VIA VL822
- Datentransferraten:
 - USB bis zu 10 Gbps
 - Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwurkkabel)
- Unterstützt Wake On LAN (WOL)
- Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützung von Full Duplex mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex-Betrieb mit Back-pressure
- Unterstützt 16k Jumbo Frames
- Elektrische Leistung (abhängig vom Host, Aufteilung der Gesamtleistung auf einzelne Ports):
 - insgesamt: max. 12 Watt (5 V / 2,4 A)
 - Port 2: max. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)
 - Port 1 + 3: max. 7,5 Watt (5 V / 1,5 A)
- Eingangsleistung PD: 100 W, 15 W werden für die Hub verwendet
- Ausgangsleistung PD für Host: max. 85 W
- Plug & Play
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 118 x 34 x 15 mm
- Kabellänge inkl. Anschluss: ca. 20 cm

Systemvoraussetzungen

- Android 14.0 oder höher
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 oder höher
- Mac OS 12.4 oder höher
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. Generation) oder höher
- iPad Pro (3. Generation) oder höher
- iPhone 15 Pro oder höher
- Surface Pro 7
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 oder Thunderbolt™ 4 Port

Packungsinhalt

- USB Hub + LAN

- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit iPad Pro (3. Generation) oder höher iPad Air (4. Generation) oder höher Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Linux Kernel 5.15 oder höher iPhone 15 Pro oder höher Android 14.0 oder höher
LED Anzeige:	2 x

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ Stecker
Anschluss 2:	1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse
Anschluss 3:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse 2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
Anschluss 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	VIA VL822 Realtek RTL8156B
Datentransferrate:	Gigabit Ethernet bis zu 100 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 10 Gbps Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 2,5 Gbps

Physikalische Eigenschaften

Farbe:	schwarz
--------	---------