



Akku-Kettensäge

AC 20 Li Kit

Art. N. 271404104/A24



Noch nie war das Sägen von Baumstämmen so einfach und sicher! Die Alpina AC 20 Li Kit ist eine robuste 20-V-Akku-Kettensäge mit einem leistungsstarken 700-W-Motor. Sie ist mit einer hochwertigen 25 cm langen Schiene und einer manuellen Kettenbremse mit Trägheitsmoment ausgestattet.

- *700 W bürstenloser Motor*
- *190 mm maximale Schnittbreite (ohne Kippschutz)*
- *Spitzenschutz für maximale Sicherheit*
- *Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s*
- *Nur 3,08 kg Gewicht*

TECHNICAL SPECS

Leistungsquelle	Litium-Ionen-Akku
Batteriekapazität	4 Ah
Power	0.7 kW
Motortyp	Bürstenlos
Spannung	20 V
Batterieladegerät	Standard
Empfohlene Batterieleistung	4 Ah
Arbeitszeit (+/- 20 %)	20 m
Schwertlänge	25 cm
Schwertlänge in Inch	10 in
Kettentyp	3/8"(3/8LP-043-40DL)
Kettengeschwindigkeit	14.5 m/s
Kettenbremse	chain_brake_electronic_mechanical
Ölpumpe	Automatisch
Kettenspannung	Seitliche Spannung per Schraube
Gewicht	3.5 kg
Gewicht ohne Schwert und Kette	2.34 kg
Produktabmessungen (L x B x H)	660 X 200 X 220
EAN/UPC	8008984864597
sku	271404104/A24