
Geflechtschlauch zur EMV Abschirmung dehnbar 2 m x 25 mm

Kurzbeschreibung

Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur EMV Abschirmung und Bündelung von freiliegenden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

Abschirmung durch Kupfergeflecht
Der Geflechtschlauch besteht aus einem Kupfer Schutzgewebe, um Kabel und Geräte vor elektromagnetischen Einflüssen zu schützen. Daher wird diese Art von Geflechtschlauch vor allem in der Netzwerktechnik, in Messgeräten oder Maschinen eingesetzt.

Hohe Flexibilität und ausgezeichnete Beständigkeit
Das Kupfergewebe verfügt über eine hohe Flexibilität, um Kabel vor übermäßiger Biegung zu schützen. Der Schlauch überzeugt außerdem durch seine Dehnbarkeit, wodurch mehrere Kabel oder Leitungen mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können. Dank der festen Gewebestruktur werden die Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt.



Spezifikation

- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 25 mm
- Kabeldurchmesser:
  min.: 18 mm
  max.: 32 mm
- Kupfergeflecht
- EMV-Abschirmung
- Dehnbar
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 150 °C
- Material: Kupfer verzinnt

Packungsinhalt

- Geflechtschlauch


Artikel-Nr. 20790

EAN: 4043619207909

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Abbildungen





© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Technische Eigenschaften	
Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 150 °C
Physikalische Eigenschaften	
Durchmesser:	25 mm
Länge:	2 m
Kabeldurchmesser:	min.: 18 mm
	max.: 32 mm

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.