



Produktdetails

R6-12

**R6-12 unisolierter Ringkabelschuh gelötete Naht
Kabelquers. 4,0-6,0 mm² Farblos Kupfer verzинnt
Gewindegelenk. M12 VPE 100**



Allgemeine Informationen

Typ	R6-12
Bestellnummer	7TCA301010R0082
EAN	5415022415704
Beschreibung	R6-12 unisolierter Ringkabelschuh gelötete Naht Kabelquers. 4,0-6,0 mm ² Farblos Kupfer verzинnt Gewindegelenk. M12 VPE 100
Langbeschreibung	R6-12 unisolierter Ringkabelschuh gelötete Naht Kabelquers. 4,0-6,0 mm ² Farblos Kupfer verzинnt Gewindegelenk. M12 VPE 100

Bestelldaten

EAN	5415022415704
UPC	786210141336
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Verpackungsinformationen

Menge	100 Stück
Verpackungseinheit	1

Breite Verpackungseinheit 1	1 in 25 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	4.72 in 120 mm
Länge Verpackungseinheit 1	7.48 in 190 mm
Menge Verpackungseinheit 2	800 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	5.9 in 150 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	3.54 in 90 mm
Länge Verpackungseinheit 2	7.08 in 180 mm
Menge Verpackungseinheit 3	3200 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	12.6 in 320 mm
Höhe Verpackungseinheit 3	7.87 in 200 mm
Länge Verpackungseinheit 3	18.9 in 480 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Spec-Kon
Gültig ab	20170216
Werkstoff	Kupfer
Produktnname	Verbinder für Cu-Leiter
Produkttyp	unisolierter Ringkabelschuh
Normen	IEC 60352-2
Leitungsquerschnitt	4-6 mm ²

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000458
---------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
ETIM 7	EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
ETIM 8	EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter
UNSPSC	39121432
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

