

Delock LPWAN 806 - 896 MHz Yagi Antenne SMA Stecker 10 dBi starr direktional Wand- und Mastmontage outdoor

Kurzbeschreibung

Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 806 - 896 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.

LPWAN

LPWAN (Low Power Wide Area Network) sind Funknetze, die große Entfernungsbereiche abdecken. Sie zeichnen sich durch eine hohe Empfangsempfindlichkeit und eine geringe Energieaufnahme aus.



Spezifikation

- Anschluss: 1 x SMA Stecker
- Frequenzbereich: 806 - 896 MHz
- LoRa, Sigfox, ZigBee, Z-Wave
- Antennengewinn: 10 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,5
- Polarisierung: vertikal, horizontal
- HBW horizontaler Öffnungswinkel: 60°
- VBW vertikaler Öffnungswinkel: 50°
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 60 °C
- Gehäusematerial: Aluminiumlegierung
- Farbe: silber
- Maße (L): ca. 586 mm
- Gewicht: ca. 0,5 kg
- Maximale Windgeschwindigkeit: 60 m/s

Systemvoraussetzungen

- Gerät mit einer freien SMA Buchse

Packungsinhalt

- Antenne
- Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. 12569

EAN: 4043619125692

Ursprungsland: China

Verpackung: Box



Abbildungen





Allgemein	
Geeignet für Außenbereich:	ja
Schnittstelle	
Anschluss:	1 x N Buchse
Technische Eigenschaften	
Frequenzbereich:	806 - 896 MHz
Antennengewinn:	10 dBi
Öffnungswinkel horizontal:	60°
Öffnungswinkel vertikal:	50°
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 60 °C
Polarisation:	vertikal
VSWR:	1,5
Physikalische Eigenschaften	
Länge:	586 mm
Maximale Windgeschwindigkeit:	60 m/s