

Produktdatenblatt



Philips Outdoor Ultra-Efficient Solar Geri Wandleuchte eckig 2.9W, Speziallampe austauschbar, Tageslicht- und Bewegungssensor, warmweißes Licht (2700K), 470 Lumen, IP44, schwarz

Die Outdoor Ultra-Efficient Solar Geri Wandleuchte in eckiger Form bringt kabelloses Licht an Deine Fassade – ganz ohne Stromanschluss. Dank integrierter Solar-Power lädt sich die Leuchte tagsüber selbstständig auf, während der Tageslicht- und Bewegungssensor sie automatisch bei Dämmerung und Bewegung einschaltet. Mit 470 Lumen und warmweißem Licht (2700K) sorgt sie für eine gemütliche Lichtstimmung. Praktisch: Die Speziallampe ist bei Bedarf austauschbar. Mit Schutzklasse IP44 ist die Leuchte zuverlässig gegen Spritzwasser geschützt. Das elegante, schwarze Design fügt sich harmonisch in jede Fassade ein. Kabellos, flexibel, nachhaltig: Dein neuer Begleiter für die Außenbeleuchtung.

Technische Daten

Max. Wattage	3.2
Sockel	Integrierte LED
Schutzklasse	Klasse III
Schutzart	IP44
Volt	4
Lumen	470
Kelvin	2700

Artikeldaten

EAN Artikel	8720169361829
Bestellnummer (EOC)	36182900
12NC	929004632601
Flammenanzahl	1
Zolltarifnummer	9405413990
Herkunftsland	China

Gewichte

Artikelgewicht / kg netto	1.44
Artikel mit Verpackung / kg	1.74

Verpackungsmaße

Artikel unverpackt in cm (H/B/T)	28.0	18.0	14.0
Verpackung in cm (H/B/T)	33.5	18.0	18.0

Design/Materialausführ.

Material	Aluminium
Grundfarbe	Schwarz
Dimmeffekt	

Energieeffizienz

Kategorie	B
-----------	---

Inkl.

Inkl. Batterie	Ja
Inkl. Dimmschalter	Nein
Inkl. Bridge	Nein
Inkl. Leuchtmittel	Ja

Verschiedenes

Typ	Gartenlampe
Kabellänge	0m
Höhenverstellbar	Nein



Ausstellungsdatum: 11.08.2026

Signify GmbH

Technische Anforderungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Die Marken sind Eigentum der Signify GmbH oder der jeweiligen Firmen.