



---

**Produktdetails**

## P1.5-24NDC

**P1.5-24NDC isol. Stiftkabelschuh rund  
polyamidisoliert Kabelquers. 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> Farbe  
Rot Kupfer verzинnt Stift 13x1,9 mm Double  
Crimp VPE 100**



---

**Allgemeine Informationen**

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | P1.5-24NDC   |
| Bestellnummer    | 7TCA301100R0111  |
| EAN              | 5415022423013  |
| Beschreibung     | P1.5-24NDC isol. Stiftkabelschuh rund polyamidisoliert Kabelquers. 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> Farbe Rot<br>Kupfer verzinnt Stift 13x1,9 mm Double Crimp VPE 100 |
| Langbeschreibung | P1.5-24NDC isol. Stiftkabelschuh rund polyamidisoliert Kabelquers. 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> Farbe Rot<br>Kupfer verzinnt Stift 13x1,9 mm Double Crimp VPE 100 |

---

**Bestelldaten**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN                   | 5415022423013 |
| UPC                   | 786210150307  |
| Herkunftsland         | China (CN)    |
| Verkaufsmengeneinheit | Stück         |

---

**Verpackungsinformationen**

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Menge              | 100 Stück |
| Verpackungseinheit | 1         |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Breite Verpackungseinheit<br>1 | 1 in<br>25 mm     |
| Höhe Verpackungseinheit<br>1   | 4.72 in<br>120 mm |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1  | 5.9 in<br>150 mm  |
| Menge<br>Verpackungseinheit 2  | 2200 Stück        |
| Breite Verpackungseinheit<br>2 | 3.54 in<br>90 mm  |
| Höhe Verpackungseinheit<br>2   | 7.08 in<br>180 mm |
| Länge<br>Verpackungseinheit 2  | 5.9 in<br>150 mm  |
| Menge<br>Verpackungseinheit 3  | 22000 Stück       |
| Breite Verpackungseinheit<br>3 | 12.6 in<br>320 mm |
| Höhe Verpackungseinheit<br>3   | 7.87 in<br>200 mm |
| Länge<br>Verpackungseinheit 3  | 18.9 in<br>480 mm |

---

## Weitere Informationen

---

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Brand / Label       | Spec-Kon                     |
| Farbe               | rot                          |
| Gültig ab           | 20170216                     |
| Werkstoff           | Kupfer                       |
| Produktnamen        | Verbinder für Cu-Leiter      |
| Produkttyp          | Nylon-Insulated Pin Terminal |
| Normen              | IEC 60352-2                  |
| Bemessungsspannung  | 600 V                        |
| Leitungsquerschnitt | 0.5-1.5 mm <sup>2</sup>      |

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Datenblatt, technische<br>Information | P1.5-24NDC |
|---------------------------------------|------------|

---

## Klassifizierungen

---

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ETIM 6                                | EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter                |
| ETIM 7                                | EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter                |
| ETIM 8                                | EC001052 - Quetschkabelschuh für Cu-Leiter                |
| UNSPSC                                | 39121432  |
| WEEE Kategorie                        | Produkt nicht in WEEE Umfang                              |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC) | 4608 >> Solderless copper terminals for copper conductors |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

