



Produktdetails

FIBD2.5-4NDC

FIBD2.5-4NDC vollisol. Rundsteckhülse
polyamidisoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm²
Farbe Blau Messing verzinkt Male Ø 4 mm
Double Crimp VPE 100



Allgemeine Informationen	
Typ	FIBD2.5-4NDC
Bestellnummer	7TCA301110R0097
EAN	5415022422542
Beschreibung	FIBD2.5-4NDC vollisol. Rundsteckhülse polyamidisoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm ² Farbe Blau Messing verzinkt Male Ø 4 mm Double Crimp VPE 100
Langbeschreibung	FIBD2.5-4NDC vollisol. Rundsteckhülse polyamidisoliert Kabelquers. 1,5-2,5 mm ² Farbe Blau Messing verzinkt Male Ø 4 mm Double Crimp VPE 100

Bestelldaten	
EAN	5415022422542
UPC	786210149837
Herkunftsland	China (CN)
Verkaufsmengeneinheit	Stück

Verpackungsinformationen	
Menge	100 Stück

Verpackungseinheit 1	
Breite	1 in
Verpackungseinheit 1	25 mm
Höhe	7.08 in
Verpackungseinheit 1	180 mm
Länge	7.48 in
Verpackungseinheit 1	190 mm
Menge	600 Stück
Verpackungseinheit 2	
Breite	3.54 in
Verpackungseinheit 2	90 mm
Höhe	7.08 in
Verpackungseinheit 2	180 mm
Länge	5.9 in
Verpackungseinheit 2	150 mm
Menge	6000 Stück
Verpackungseinheit 3	
Breite	12.6 in
Verpackungseinheit 3	320 mm
Höhe	7.87 in
Verpackungseinheit 3	200 mm
Länge	18.9 in
Verpackungseinheit 3	480 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Spec-Kon
Farbe	blau
Gültig ab	20170216
Material Isolierung	Nylon
Werkstoff	Messing
Produktname	Flachsteckverbindung
Produkttyp	Fully Nylon-Insulated Bullet Disconnect, Double Crimp
Normen	IEC 60352-2
Ausführung der Oberfläche	verzinkt
Bemessungsspannung	600 V
Leitungsquerschnitt	1.5-2.5 mm²

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000457
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 7	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
ETIM 8	EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung
UNSPSC	39121447
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4667 >> Wire terminal disconnect

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

