

Green Cell

GC Snap

TYP 2 EV-LADEKABEL



Ergonomische Form

passend für die Bedürfnisse der Benutzer



Flexibles Kabel

bequemes Aufrollen



Widerstandsfähig

Wasser- und beschädigungsbeständig



Hartschalenkoffer

im Set enthalten

SPEZIFIKATION

Modell	EVKABGC01	EVKABGC02	EVKABGC04
Spannung	1P 200–260 VAC	1P 200–260 VAC	1P 200–260 VAC
	3P 380–440 VAC	3P 380–440 VAC	3P 380–440 VAC
Stromstärke	32 A	32 A	16 A
Gesamtleistung	22 kW	22 kW	11 kW
Eingang	Type 2	Type 2	Type 2
Ausgang	Type 2	Type 2	Type 2
Länge des Ladekabels	5 m	7 m	7 m
Ladekabelvariante	5G6.0 + 2x0.5 mm ²	5G6.0 + 2x0.5 mm ²	5G2.5 + 2x0.5 mm ²
Ladekabelø: ca.	17.0 mm	17.0 mm	13.5 mm
Schutzart	IP54		
Auslegung der Umgebungstemperatur	-35 °C to +50 °C		
Gewicht (+/- 50 g)	3.15 kg	4.45 kg	2.4 kg
Übereinstimmung mit	EN IEC 61851-1:2019; EN 62196-2:2017; EN 62196-1:2014		

