

PRODUKTDATENBLATT

DG215 ACCU

PROLINE

Lebensdauer

Schnittigkeit

- Mit der DG215 AKKU ALLCUT PRO hat der Anwender eine echte Universalscheibe, auch für den Akku Winkelschleifer
- Sie überzeugt mit einer konstanten Trennleistung in einer Vielzahl von Werkstoffen
- Das dünne Trägerblatt sorgt für Akku schonendes Arbeiten. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet

Mit der DG215 AKKU ALLCUT PRO hat der Anwender eine echte Universalscheibe, auch für den Akku Winkelschleifer. Sie überzeugt mit einer konstanten Trennleistung in einer Vielzahl von Werkstoffen. Das dünne Trägerblatt sorgt für Akku schonendes Arbeiten. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG215 ACCU
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	353347
GTIN	4011890129937
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Produktabmessung	125 x 2 x 1,6 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,6 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	2,0 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Materialeignung	Allround
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	POWERPLUS
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Containerbau Gießerei & Putzerei Gleisoberbau Kessel- und Behälterbau Konstruktionsstahlbau Rohrleitungsbau Wertfen
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890129937
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	68042100